





NOMENCLATURE PART LIST

DESIGNATION DESCRIPTION	REFERENCE PART NUMBER	MATIERE MATERIAL	INDICE ET DATE INDICE AND DATE
BOITIER HOUSING	211 PC 01 3 S 9 001	PBT PBT	C - 22/10/1997
	211 PC 01 3 S 0 001		
	211 PC 01 3 S 8 001		
	211 PC 01 3 S 1 001		
		CRISTAL - WHITE NOIR - BLACK GRIS - GREY MARRON - BROWN	

CODAGES - CODINGS VUE F - F VIEW	30°	30°	45°	45°
COULEURS COLOURS	CRISTAL - WHITE	NOIR - BLACK	GRIS - GREY	MARRON - BROWN
REFERENCES F.C.C. F.C.C. PART NUMBERS	211 PC 01 3 S 9 001	211 PC 01 3 S 0 001	211 PC 01 3 S 8 001	211 PC 01 3 S 1 001
REFERENCES RENAULT RENAULT PART NUMBERS	7 703 297 293	7 703 297 294	7 703 297 295	7 703 297 296



A	B	C	D	POUR CONTACT FOR CONTACT
2.35 + 0.01	2.80 - 0.01	3.50 - 0.01	4.05 - 0.01	2.8 x 0.8

CALIBRE (GO) MATIERE 45NCD17 56 HRc
CALIPER (GO) MATERIAL 45NCD17 56 HRc

CONNECTIQUE SICMA 2

ACCORD B.E. Sce 65660 POUR MODIF.
TECHNIQUE, IND. : 77 03 297 293
ADMINISTRATIVE, IND. : C1
DATE : 16/08/00
NOM : FINGONNET SIGNATURE

CONFORME AU CAHIER DES CHARGES 36 05 019
CLASSE DE TEMPERATURE : 2
CLASSE DE VIBRATIONS : 1
CLASSE D'ETANCHEITE : 2

CONFORM TO SPECIFICATIONS REF 36 05 019
TEMPERATURE CLASS : 2
VIBRATIONS CLASS : 1
WATERPROOF CLASS : 2

NOTICE DE CONTROLE
AU PIED A COULISSE
-CONTROLLER LA COTE SUR LE DESSIN
AVEC LE CALIBRE
-INSERER LE CALIBRE DANS L'ALVEOLE,
CE CALIBRE DOIT S'ENCLIQUETER.
UTILISER L'ANNEAU POUR L'EXTRAIRE.

CONTROL NOTICE
WITH A CALIPER RULE
-CONTROL THE DIMENSION ON THE CONNECTOR DRAWING.
WITH THE CALIPER
-INSERT THE CALIPER IN THE ALVEOLE,
THIS CALIPER MUST CLICK INTO PLACE.
USE THE RING TO EXTRACT IT.

TOUTE NON CONFORMITE SUR UNE PIECE ENTRAINE LE REFUS
DU LOT CORRESPONDANT
CE PLAN DE CONTROLE ETANT UN EXTRAIT DU PLAN DE
FABRICATION, ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AU
PLAN DE DEFINITION
LA COTE DE CE PLAN EST SUIVIE EN M.S.P.
OUTIL DE DEMONTAGE DES CONTACTS : 210S045
GAINNE ANNELEE : Ø 6 MM
POIDS PIECE : 3.9 G
CONDITIONNEMENT:
700 PIECES PAR CARTON GALIA N° 13
REPARTIES DANS 4 SACHETS 400 X 300
POIDS : 3.2 KG

ANY NON-CONFORMITY OF A PIECE IMPLIES THE REJECTION
OF THE CORRESPONDING BATCH
THIS CONTROL DRAWING IS ISSUED FROM THE PRODUCTION
DRAWING, IN CASE OF COMPLAINT REFERENCE WILL BE MADE
TO THE DETAILED DRAWING
THE DIMENSION ON THIS DRAWING IS FOLLOWED BY S.P.C.
CONTACT DISASSEMBLY TOOL : 210S045
CORRUGATED TUBE : Ø 6 MM
PART WEIGHT : 3.9 G
PACKAGING :
700 PARTS PER CARTON GALIA N° 13
DIVIDED INTO 4 BAGS 400 X 300
WEIGHT : 3.2 KG

ARCHIVE LE 27/11/00

C1	CHANGER COTE MSP (34.25->34.55) DM N°2130 (29/02/2000)	FAURIE	19/06/00	A00 36
C	DM 1427 - MODIFIE MATIERE ET CHARNIERES	ERIC PHILIPPE	22/10/1997	A 97 106
B	FAC 301 - AJOUTE RAYONS	ERIC PHILIPPE	04/04/1996	A 96 026
A1	MODIF REPRESENTATION CODAGE. INDIQUE SENS REPERAGE. SUITE DM N°0236	FAURIE	25/04/1995	A 95 031
A	PRESENTATION CAE1	ERIC PHILIPPE	28/09/1994	A 94 065
IND.	MODIFICATION	NOM	DATE	N° Bordereau
DESSINE LE: 07/09/1994	VERIFIE LE: 15/06/00	MATIERE: -	TOLERANCE GENERALE	ECHELLE: - / 1
PAR: ERIC PHILIPPE	PAR: [Signature]	ETAT: -	± - ± -	
TRAITEMENT:	POIDS:	SURFACE:	RUGOSITE:	
Ce document est la propriété de FRAMATOME CONNECTORS CONNECTRAL. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.				
PORTE CLIPS 1 VOIE ETANCHE 1 WAY SEALED FEMALE CONNECTOR PLAN DE CONTROLE - CONTROL DRAWING				A3 PC211PC013SX001

FRAMATOME CONNECTORS
CONNECTRAL
Rue des Quatre Filles - BP 25
28231 EPERNON cedex FRANCE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PC013S9001](#)