







YAZAKI PART NO. AND CH. CODE	NO.	YAZAKI PART NAME	MATL. & SPEC.	COLOR
7321-9846-30	①	TERMINAL	COPPER ALLOY	
	②	PACKAGE	EPOXY RESIN	BLACK

電気的特性			
項目	規格	測定値	
R抵抗値	60.4Ω±1.0%	2-COM	
R抵抗値	60.4Ω±1.0%	3-COM	
C静電容量	0.047μF±20.0%	1-COM	



- 注記
1. 本製品は自動車ECAN用抵抗体である。
適合相手品番: (7182-7058)
 : (7187-1818)
 2. 使用温度範囲: -40~85℃
 3. 最大定格電圧: 15V (DC) / 端子番号3-2間電圧5V(DC)
 4. 本製品は電子部品標準番号 (JGS-C21-010) に準拠する。

CUSTOMER		PRODUCT NAME OR VENDOR		MATERIAL SPEC.		TREAT. & FIN.		ISSUE MARK	
CUSTOMER PART NO.		PRODUCT NO. OR VENDOR NO.		NAME		ST-PLUG ASS'Y			
CUSTOMER DWG NO.									

GENERAL TOLERANCE									
	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250OVR	ANGLE	ECCENT		
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±30°	0.1		
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30°	0.1		
③	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±30°	0.15		
SPECIFIED						4MS			

OFFICE	DWG. TYPE	DWG. SOURCE	DWG. DATE	UNIT	SCL	ANGLE
R	N. E. W.	03.10.23	mm	5	/1	3
APPROVED	CHECKED	CHECKED	DESIGN	DRAWN		
鈴木	鈴木	鈴木	N. NAGAO	S. NAITO		
07.11.12	07.11.12	07.11.12	03.10.23	07.11.02		

PART NO.	7321-9846-30	SET DWG NO.	1
DWG NO.	7321-9846-30:R		
YAZAKI CORPORATION			

△	07.11.02	ADDED NOTES	E07-J087	S. N
△	07.07.03	適合相手品番記	C07-J104	M. N
△	03.10.23	N. E. W.	C03-K110	M. N
LET	DATE	REVISION RECORD	NO.	CHKD

1

2

3

4

5

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Yazaki:](#)

[7321984630](#)