


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

D
C
B
A



Typ	Nr.	Ag	Au	Anschlußquerschnitt	L	Lieferform
HN	02 015	0046	(1) (2)	0,14-0,5mm ²	14,3	Band 2000 St.
ZN	02 015	0046	(1) (2)	0,14-0,5mm ²	14,3	Band 200 St.
VN	02 015	0046	(1) (2)	0,14-0,5mm ²	14,3	Einzelkontakt 100 St.
HN	02 015	0047	(1) (2)	0,75 -1,0mm ²	15,3	Band 2000 St.
ZN	02 015	0047	(1) (2)	0,75 -1,0mm ²	15,3	Band 200 St.
VN	02 015	0047	(1) (2)	0,75 -1,0mm ²	15,3	Einzelkontakt 100 St.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 5:1		A4			
Prüfmaß/Testdimension		 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Part index number									
		04		Datum/Date		Name		Kontaktfeder female contact	
		Gez.		29.07.		Brauher			
		Drawn							
		Gepr.							
				Checked					
01		200400474		29.07.04		DB		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH	
Index		Änderung/Description		Datum/Date		Name		M N 02 015 004X (X)	
								Blatt/Sheet 1 1 Bl.	
								Ers. f./Similar to:	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[HN02-020-0009-7](#) [HN0201500461](#) [HN02 015 0046 1](#)