




Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

D  
C  
B  
A



Typ Nr. Typ No.	Ag	Au	Anschlußquerschnitt abutting cross-section	Lieferform delivery form
HN02 010 0158	1	2	U 0,09-0,25mm <sup>2</sup>	Band 2000 St. Rechtseinlauf / infeed right
TN02 010 0158	1	2	U 0,09-0,25mm <sup>2</sup>	Band 2000 St. Linkseinlauf / infeed left
VN02 010 0158	1	2	U 0,09-0,25mm <sup>2</sup>	Einzelkontakt / single contact 100 St.

Masse (errechnet)/Calc WT:				9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 5:1		A4			
Prüfmaß/Testdimension				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING						
Teileindex Partindexnumber												
				13	Datum/Date	Name	female contact  0,25mm <sup>2</sup>					
				Gez.	21.05.	Mohrlang						
				Drawn								
				Gepr.								
				Checked								
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M	N 02 010 0158 X U			Blatt/Sheet 1 1 Bl.	
01	201300362	27.05.13	IM									
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f./Replacement for:					

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[TN02 010 0158 2](#)