

DGF-G-212J (20.07)

A

B

C







D

E

567811CS
(ON DRAWING NO.)


NOTE 1. THESE CONTACTS ARE SUPPLIED IN REEL. THERE ARE 6000 CONTACTS PER REEL.
NOTE 2. APPLICABLE CABLE: AWG#22 TO #24, INSULATION OUTER DIAMETER: $\phi 0.9\text{mm}$ TO $\phi 1.5\text{mm}$.
NOTE 3. PRODUCTION DATE IS SHOWN.
NOTE 4. FORM IDENTIFICATION MARK IS SHOWN.
NOTE 5. PRODUCT NAME, DRAWING NUMBER AND QUANTITY ARE SHOWN.
NOTE 6. MATING AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL, TERMINAL AREA: TIN PLATING OVER NICKEL
OTHER AREA: NICKEL PLATING

注1. 本コネクタは6000個巻きのリールにて供給される。
注2. 適用電線: AWG#22~#24、被覆外径: $\phi 0.9\sim 1.5\text{mm}$
注3. 図示の位置に製造年月を表示する。
注4. 図示の位置に形状識別記号を表示する。
注5. 図示の位置に品名、図番、数量を表示する。
注6. 接触部: ニッケル上金めつき、結線部: ニッケル上錫めつき、その他: ニッケルめつき



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	24/SEP/2020	036348	CHANGE OF SHAPE	—	K. KUMAGAI	K. NAKAZAWA	T. AOYAGI

3	TAPE	1	PAPER	—	—
2	REEL	1	PAPER	—	—
1	PIN CONTACT	6000	COPPER ALLOY	NOTE 6	—
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11204		第1版 (ORIGINAL DATE) 25/APR/2017		尺度 (SCALE) 1:10	シリーズ (SERIES) HB01	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	SIZE A3
		製図 DR.	—				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	K. NAKAZAWA	名称 (TITLE) HB01P06K4P3 PIN CONTACT #22			
		査閲 APPD.	—				
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	承認 APPD.	T. KUDOU				
±0.8	×° ±	シート (SHEET NO.) 1 OF 1		質量 (MASS) —		図面番号 (DRAWING NO.) SJ118795	版数 (VER.) 2
× ±0.4	×°×' ±						
×× ±0.1							
××× ±	単位 (UNIT) : mm						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[HB01P06K4P3](#)