





(NOTE. 1) (X-DIRECTION)



DESIGNATION
命名法

MA01 F *** V A C B

MODIFY NUMBER
B:WITH BOSS
モディファイ番号
B:ボス有

CONNECTOR HEIGHT
C:TALL TYPE
製品高さ
C:高背タイプ

CONTACT AREA GOLD PLATING THICKNESS
A: GOLD (0.1 μm MIN)
接触部金メッキ厚
A: 金メッキ厚0.1 μm以上

TERMINATION STYLE V:SMT、STRAIGHT TYPE、WITH HOLD DOWN
結線形態 V:SMT、ストレートタイプ、ホルトダウン有

- NOTE. 4 (EX.)
注. 4 (例)

PRODUCT DAY (2 DIGITS NUMBER)
生産日(数字2桁)

MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY, OCT. = 0 NOV. = X DEC. = Y)
生産月 (1月=1, 2月=2, ..., 10月=0, 11月=X, 12月=Y)

YEAR (LAST 2 DIGITS)
西暦年号の末尾2桁

MANUFACTURER CODE
組立部門識別コード

- | | | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------|--|-----------|
| 5 | CAP | 1 | STAINLESS STEEL | — | — |
| 4 | HOLD DOWN | 4 | COPPER ALLOY | TIN PLATING OVER NICKEL | — |
| 3 | FIXED INSULATOR | 1 | LCP | — | UL-94 V-0 |
| 2 | MOVABLE INSULATOR | 1 | LCP | — | UL-94 V-0 |
| 1 | CONTACT | n | COPPER ALLOY | CONTACT AREA:
GOLD (0.1 μ mMin) OVER NICKEL
TERMINAL AREA:
GOLD FLASH OVER NICKEL | — |
| 符号 | 名称 | 個数 | 材料 | 仕上 | 備考 |

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 10/JUL/2020		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MA01
JACS-11300 JAHL-11300		製図 DR. -		名称 (TITLE) MA01F***VACB	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. S. AOKI		図面番号 (DRAWING NO.) SJ213194	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD. -		質量 (MASS)	
± × ± × × ± × × × ±	×° ± ×°' ±	承認 APPD. H. OBIKANE		図面番号 (DRAWING NO.) SJ213194	
単位 (UNIT) : mm					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MA01F060VACBR150](#)