


パネル取り付け推奨寸法
RECOMMENDED PANEL OPENING

注) NOTES

1. 材 質
MATERIAL
ガラス入りポリカーボネイト樹脂 UL94V-0 色: グレー
POLYCARBONATE G.F. UL94V-0 COLOR: GRAY
2. 適用ソケットカバーB : 53990-0615
APPLICABLE SOCKET COVER B: 53990-0615
3. パネル取り付け推奨ネジ締め付けトルク: 3~4Kgf・cm
RECOMMENDED SCREW TIGHTENING TORQUE: 3~4Kgf・cm

53989-0615
ENG.No.

角 度 ANGLE		±3°	材 料 MATERIAL		注 参 照 SEE NOTES	 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER		±0.3	仕 上 げ FINISH		— # —	
10°以上 OVER 30°未満 UNDER		±0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —	
10°未満 UNDER		±0.2	被覆外径 INS. RANGE		— # —	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY Y. TETSUKA		CHK'D BY [Signature] 1/10/16	
記号 LTR		0	新規作成 RELEASED (JD90176)		DATE 10/08/16	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 2.0 mm PITCH I/O CONN. SOCKET MOLD COVER "A"
変更内容 REVISION RECORD			DR. CHK. DATE		APP'D BY [Signature]	
尺 度 SCALE		2-1	尺 度 SCALE		2-1	DWG. NO. SD-53989-061*

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Molex:

53989-0615