


USED ON

PRINT DIST
4
C

DIMENSIONS IN MILLIMETERS DO NOT SCALE PRINT



注;

1. 通用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径 材質	導体仕様
22	0.3~0.35	φ1.1~1.5 PVC電線	錫メッキ熱線
24	0.2~0.22		単線 (錫めし付)
26	0.12~0.15		7本熱線 (錫めし付)
28	0.08~0.09	φ1.1~1.5 PVC電線	
2. 通用規格
 - 製品仕様書番号 108-5130
 - 取付通用仕様書番号 114-5046
3. 2極ハウジングのみシングル中1.5
4. 2~12極: シングル シールド
14~20極: ダブル シールド
5. 嵌合相手側ポストハッダー部バリ型番
 - 垂直型: { □-171825 - □ (2~12極)
□-172057 - □ (14~20極)
 - 水平型: { □-171826 - □ (2~12極)
□-172058 - □ (14~20極)

△ 一般公差

寸法範囲	適用公差
20以下	± 0.2
20を越え30以下	+ 0.3 - 0.2
30を越え40以下	+ 0.4 - 0.2
40を越え52.5以下	+ 0.5 - 0.2

△ 電線サイズ AWG#22の適用は原則として
全極一括結線のため隣接電線は行わないこと
上記以外の仕様では別途適用可否の判断を必要とする。
(使用電線、工具、結線仕様の組み合わせによる)

19	47.5	50.3	52.5	20	2-172051-0	2-172052-0	2-172053-0	2-172054-0
17	42.5	45.3	47.5	18	1-8	1-8	1-8	1-8
15	37.5	40.3	42.5	16	1-6	1-6	1-6	1-6
13	32.5	35.3	37.5	14	1-4	1-4	1-4	1-4
11	27.5	30.3	32.5	12	1-2	1-2	1-2	1-2
9	22.5	25.3	27.5	10	1-0	1-0	1-0	1-0
8	20.0	22.8	25.0	9	-9	-9	-9	-9
7	17.5	20.3	22.5	8	-8	-8	-8	-8
6	15.0	17.8	20.0	7	-7	-7	-7	-7
5	12.5	15.3	17.5	6	-6	-6	-6	-6
4	10.0	12.8	15.0	5	-5	-5	-5	-5
3	7.5	10.3	12.5	4	-4	-4	-4	-4
2	5.0	7.8	10.0	3	-3	-3	-3	-3
1	2.5	5.3	7.5	2	172051-2	172052-2	172053-2	172054-2

色別: 赤 色別: 黒 色別: 自然色 色別: 緑
 通用電線サイズ AWG#22 通用電線サイズ AWG#24 通用電線サイズ AWG#26 通用電線サイズ AWG#28
 標示番号 2 標示番号 4 標示番号 6 標示番号 8

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
C-172051	リセパケクルハウジングアセンブリー (229-ミネシオン E. シェア2899)		
参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)			
材料 (MATERIAL)		適合電線断面積 (WIRE RANGE)	
上図参照		表参照 mm ² (AWG #)	
仕上 (FINISH)		被覆外径 (INSULATION DIA.)	
上図参照		表参照 mm (# - #) (IN)	
DR. K. Yama 9/28		分類 (CLASS)	
CHK.		型式 (TYPE)	
DE. J. Otake 7/9/99		一般公差 (TOLERANCE) 注△	
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		尺取 (SCALE) 4mm	
DR. CHK. DATE		LOC. SIZE 番号 (NO) J B C-172051	
記号 (DESCRIPTION)		-EV. D1	
APP. c.k. 6/1/99		名称 (NAME)	

D1	REVISION RECORD	RK	HMR	DATE
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172051-5](#)