





NUMBER 917659
 METRIC
 三角3rd ANGLE PROJECTION



NOTE
 1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
 COLOR:BLACK
~~△ TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~

注記
 1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
 色: 黒色
~~△ ハウジング全面にテフロン塗装のこと~~



回路番号
CIRCUIT NO.

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| | XX | 1-917659-8 |
| | XY | 3-917659-6 |
| | YY | 2-917659-6 |
| | XX | 1-917659-6 |
| | XY | 3-917659-5 |
| | YY | 2-917659-5 |
| | XX | 1-917659-5 |
| キーイングパターン KEYING PATTERN | キー KEY | 型番 PART NUMBER |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|---|-------------|
| | | 20 | 62.86 | 59.66 | 54.8 | 45.72 | 9 | 1-917659-8 |
| OBSOLETE | △ | | | | | | | 7-917659-6 |
| OBSOLETE | △ | | | | | | | 6-917659-6 |
| OBSOLETE | △ | | | | | | | 5-917659-6 |
| | | | | | | | | 3-917659-6 |
| | | | | | | | | 2-917659-6 |
| | | 12 | 42.54 | 39.34 | 34.48 | 25.4 | 5 | 1-917659-6 |
| OBSOLETE | △ | 10 | 37.46 | 34.26 | 29.4 | 20.32 | 4 | 7-917659-5 |
| | | | | | | | | 3-917659-5 |
| | | | | | | | | 2-917659-5 |
| | | 10 | 37.46 | 34.26 | 29.4 | 20.32 | 4 | 1-917659-5 |
| | FINISH | POS. | A | B | C | D | N | PART NUMBER |



| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 抱合電線断面(WIRE RANGE) // mm ² (AWG -) | 被覆外径(INSULATION DIA.) // mmφ | 名称(NAME) ダイナミック D3200 リセハウジング DYNAMIC D3200 REC HSG (DOUBLE ROW) |
| 材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTE | 仕上(FINISH) // | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.2 10を超え30以下 ±0.25 30を超え100以下 ±0.3 角 度: ±3° |
| DR. 14/APR/95 K.IKEDA | DE. 14/APR/95 K.IKEDA | 番号(No.) 917659 |
| CHK. 18/APR/96 S.Manabe | APP. 18/APR/96 S.Manabe | 尺度(SCALE) 2-1 |
| 寸法(SCALE) 2-1 | REV. B3 | SHEET 1 OF 1 |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----|-----|----------------|
| C | REVISED | Y.O | T.S | 231JUL 2021 |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR | CHK | DATE |

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV.3/93

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-917659-6](#)