

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

	1	2	3	4
A				
B				
C			<p>Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein <i>Recommended hole pattern component side tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine</i></p>	
D	<p>Aufschrift <i>marking</i></p> <p>MARQUARDT </p> <p>1045/48</p> <p>1045 RC09</p> <p>5(15)A 250V AC IE5</p> <p>μ</p> <p>Herstellort/-jahr/-monat/-tag <i>Code of manufacture: place/year/month/day</i></p>		<p>Ø 1.6^{+0.1} Fixierloch Ø 1.6^{+0.1} fixing hole</p> <p>Ø 1.3^{+0.1} Anschlussloch Ø 1.3^{+0.1} component hole</p> <p>Wechsler 1-polig <i>single pole changeover</i></p> <p>Schaltbetaetigungskraft <i>actuating force</i> ≤ 2.6 N</p> <p>Rueckschaltkraft <i>release force</i> ≥ 0.7 N</p> <p>Differenzweg <i>movement differential</i> ≤ 0.2 mm</p>	
E	<p>Auf Verpackung/ <i>on box</i>: G</p> <p>RCXX entspricht/ <i>corresponds</i></p>		<p>IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67 <i>protection class acc to EN 60529</i></p> <p>G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30 <i>G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30</i></p>	

-	-	-	1045.4102-XX	
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI	
General tolerances		Sheet 01	Ident. K	
All dimensions are in millimetres	Shape and location	Format DIN A4	Document number 10454102	
Angle ± 2 °	Edge tolerance	Projection	Index c	
0.1	Length	Scale 2:1	snap action switch	
c	130794	System NX V11.0		
b	126682	Replacement of		
a	83090			
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[01045.4102-00](#) [01045.4102-01](#)