


\* min. Ruhestellung auch unter der Bze. möglich

**Aufschrift**

Ⓜ 1010 μ  
 G01  
 Auf Verpackung  
 MARQUARDT  
 1010.7402 μ  
 G01 entspricht:  
 2(0.5)/250~50E3 T85



**Schließer 1-polig**

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N  
 Differenzweg ≤ 0.9 mm

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Ⓜ ≡		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ Zeichn./DRAWING NO.		Index		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN		Maßstab SCALE	
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8		± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%		A4		5:1		K 1010.7402 c	
								0 10 20 30 mm		Schnappschalter					
c 30627 25.10.00 pfu		g						CAD Medusa Z							
b 15638 18.01.84 Wa		f						gez./DRAWN BY 25.10.00 pfu							
a		e						gepr./CHECKED BY							
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 01.07.82		<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1010.7402](#)