





VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Firma Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

**Aufschrift
Marking**

MARQUARDT 
 1085 μ T125 
 16(4)/250~25E3
 16A 125V AC 1/2HP
 16A 250V AC 1/2HP
 R109  

**Wechsler 1-polig
single pole changeover**

Schalt-Betätigungskraft ≤ 4.0 N
 actuating force
 Rückschaltkraft ≥ 1.4 N
 release force
 Differenzweg ≤ 0.3 mm
 movement differential
 Schutzklasse nach DIN 40 050 IP 40
 protection class

Herstelljahr/-woche nach year and week of production acc. to DIN EN 60062

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	±	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°				
d	32889	04.12.01	vor	i		0 10 20 30 mm		K 1085.0103	
c	24233	15.01.98	gc	h		gez./DRAWN BY 07.03.94 lm			
b	23384	08.06.95	mk	g					
a	22987	04.10.94	mk	f					
				e	63606	14.07.09	mtr	Ersatz für/REPLACEMENT OF	
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim	

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1085.0103](#)