

WB 16

Art. No. 50318 – 100 V/8 Ω – schwarz/black

Art. No. 50316 – 100 V/8 Ω – weiß/white




Technische Daten / Technical Data



Nennbelastbarkeit	
Rated power	60 W
Musikbelastbarkeit	
Maximum power	90 W
Trafoanpassung	
Transformer matching	25/15/7,5/4/2 W
Impedanz	
Impedance	8 Ω
Schalldruckpegel	92 dB (1 W/1 m)
Sound pressure level	@ 16223 Hz
Abstrahlwinkel (–6 dB)	52° hor. / 97° vert. /
Opening angle (–6 dB)	4000 Hz
Übertragungsbereich (–10 dB)	
Frequency response (–10 dB)	80–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	89 dB (1 W/1 m)
Max. Schalldruckpegel	
Max. sound pressure level	103 dB (25 W/1 m)
Anschluss	Schraubklemmen
Terminal	Screw terminals
Gewicht netto	
Net weight	2,8 kg

2-Wege-Kompaktbox mit stabilem Kunststoffgehäuse (weiß/schwarz), bestückt mit einem 16-cm-Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich. Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Heimbereich. Sowohl 100-V-Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8-Ohm-Betrieb möglich. Auswahl der Leistungsanpassungen des 100-V-Übertragers sowie der Betriebsart 8 Ohm mittels Drehschalter. Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagrecht oder senkrecht), zusätzlich ins Gehäuse eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk). Kunststoff: ABS (UL 94:HB)

2-way compact speakers in a sturdy plastic housing (white), fitted with one 16 cm woofer and one tweeter providing broad frequency response. Well suited for music and voices. Universally applicable to professional PA or in the home. Can be run as a 100 V system or as 8 ohm units due to an integrated transformer. 100 V transformer and 8 ohm mode are selected using a knob. Swivelling fixing bracket allows the speakers to be mounted horizontally or vertically, as required, and the housing is equipped with a threaded hole for attaching to a bracket or swivelling arm. Plastic: ABS (UL 94:HB)



WB 16
08.02.2006



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[50318](#)