



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Einsatz Insert  
 Steckergehäuse Plughousing  
 Spannzange (siehe Tabelle) Cable collet (look table)  
 Spannmutter (siehe Tabelle) Backnut (look table)

Technische Daten/Technical Data:


Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey  
 Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /Cu-alloy  
 Isolierkörper/Insulation Body: PEEK  
 Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing gal. Au  
 Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.5 mm  
 Anschluß/Termination: 0.08mm<sup>2</sup> AWG 28  
 Löt/Solder  
 Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV dc (SAE AS 13441)  
 Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A  
 10-polig / 10-pos.: 2.75 A  
 (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



⊙	S11MC7-P10MCCO-..20	rot / red
	S11MC7-P10MCCO-..30	weiß / white
	S11MC7-P10MCCO-..40	gelb / yellow
	S11MC7-P10MCCO-..50	grün / green
	S11MC7-P10MCCO-..60	blau / blue
	S11MC7-P10MCCO-..70	grau / grey
	S11MC7-P10MCCO-..80	schwarz / black

Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut
S11MC7-P10MCCO-39..	min. 2.7 max. 3.9	S11MC7-P10MCCO-..60	blau / blue
S11MC7-P10MCCO-52..	min. 4.0 max. 5.2	S11MC7-P10MCCO-..70	grau / grey
S11MC7-P10MCCO-65..	min. 5.3 max. 6.5	S11MC7-P10MCCO-..80	schwarz / black

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rahteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00020315
2004	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.: 00025375	Bl.: 5:1
Bearb.	09.03.	C.Fischer	Stecker cpl.	Zeichnungs Nr.: S11MC7-P10MCCO-....	Vervielf. Pause
Gepr.					
Norm.			Ersatz für:	Nr.:	
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	 <b>otto dunkel gmbh</b>	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[S11MC7-P10MCC0-5250](#)