



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!



Abisolierlänge/
Cable Preparation



M 2:1

S11KOC-PO6MFG0-7000	> 6.5-7.0 mm
S11KOC-PO6MFG0-6500	> 6.0-6.5 mm
S11KOC-PO6MFG0-6000	> 5.5-6.0 mm
S11KOC-PO6MFG0-5500	> 5.0-5.5 mm
S11KOC-PO6MFG0-5000	> 4.5-5.0 mm
S11KOC-PO6MFG0-4500	> 4.0-4.5 mm
S11KOC-PO6MFG0-4000	> 3.5-4.0 mm
S11KOC-PO6MFG0-3500	> 3.0-3.5 mm
S11KOC-PO6MFG0-3000	> 3.0-3.5 mm
S11KOC-PO6MFG0-2500	> 2.0-2.5 mm
S11KOC-PO6MFG0-2000	> 1.5-2.0 mm
Zeichnungs Nr.:/ drawing-nr.	Kabel- Ø/ cable-Ø

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ /ContactØ: Anschluß/Termination: Löt/Solder	Ø 0.7 mm 0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	7 A
Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated	max. KabelØ /max. cableØ :	> 1.5-7.0 mm
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition			

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example !

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2009 Tag Name		Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 31.08. Lengmüller		Stecker cpl.		00043437	Maßstab: 4:1
Gepr.		Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause	
Norm.		S11KOC-PO6MFG0-..00		Nr.	
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Ersatz für:	
			ODU otto dunkel gmbh		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[S11K0C-P06MFG0-7000](#)