




E-E 断面图 (2/1)




D-D 断面図 (2/1)




A7009-1847-02, A

(7009-1847-02は、7009-1345-02の金型を使用し指示寸法を後工程にてナメて打ち抜いたものである)



7009-2695-02

(7009-2695-02は、7009-1342-02の金型を使用し指示寸法を後工程にて加工したものである)



Δ 7009-5052-02

(7009-5052-02は、7009-1340-02の金型を使用し、切断後工程にてパナ端子にした後×3ヶ所を欠いたものである。)

6												
A		B		C		D		E		F		備考
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7009-1340		LA304		4. 4. 10		5. 5. 0		6. 6. 2		5. 5. 2, 6. 6. 4		ナリ
-1341		LA305		5. 4. 10		5. 5. 0		9. 6. 1		5. 2, 5. 2, 6. 8		ナリ
-1342		LA306		6. 4. 12		2. 5. 0		6. 31		6. 3, 5. 6		ナリ
-1343		LA308		8. 4. 16		2. 5. 12		6. 35		6. 3, 7. 8		ナリ
-1344		LA310		10. 4. 20		2. 5. 14		6. 39		6. 3, 7. 10		ナリ
-1345		LA312		12. 4. 24		2. 5. 16		6. 43		6. 3, 7. 12		ナリ
-1344-02		LA308		5. 4. 10		5. 5. 0		9. 6. 1		5. 2, 5. 2, 6. 8		ナリ
-1342-02		LA308		6. 4. 12		2. 5. 10		6. 31		6. 3, 5. 6		ナリ
-1343-02		LA308		8. 4. 16		2. 5. 12		6. 35		6. 3, 7. 8		ナリ
-1344-02		LA310		10. 4. 20		2. 5. 14		6. 39		6. 3, 7. 10		ナリ
-1340-02		LA304		4. 4. 10		5. 5. 0		9. 6. 1		5. 2, 5. 2, 6. 8		ナリ
-1347		LA304		5. 4. 10		2. 5. 12		6. 31		6. 3, 5. 6		ナリ
-1347-02		LA304		5. 4. 10		2. 5. 12		6. 31		6. 3, 5. 6		ナリ
-1345-02		LA312		12. 4. 24		2. 5. 16		6. 43		6. 3, 7. 12		ナリ
-1840-02		LA304		4. 4. 10		5. 5. 0		9. 6. 1		5. 2, 5. 2, 6. 8		ナリ
-2895-02		LA304		4. 4. 10		5. 5. 0		9. 6. 1		5. 2, 5. 2, 6. 8		ナリ

NOTE

1) APPLICABLE WIRE SIZE: AV 5 ~ AV 8

注記

1) 適応電線サイズ: AV 5 ~ AV 8

LET	DATE	REVISION	RECORD	NO.	CHNO
1	11. 03. 09	DRAWN FOR PART NO. & DET.	C09-13321	D	
2	08. 07. 17	CORRECTED ERROR	C09-4337	G	
3	02. 07. 23	ADDED PART NO.	C07-3544	F	
4	07. 01. 19	ADDED PART NO.	C07-3156	F	
5	01. 04. 25	CHANGED DIMENSION & REKEY	C01-3392	F. P.	
6	09. 11. 17	REKEY	C09-0976	TR	
7	03. 06. 10	ADDED PART NO.	C04-0767	TR	
8	04. 04. 06	ADDED PART NO.	C08-167	TR	
9	06. 09. 04	ADDED PART NO.	C08-459	TR	
10	44. 01. 10	NEW			

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Yazaki:](#)

[70091341](#) [7009134202](#) [7009134502](#) [7009134002](#) [7009134402](#) [7009134302](#) [7009134102](#)