

Kontaktbereich innen
contact area inside

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during
practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding;
particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or
"Haltbarkeitgarantie").


| | | |
|--------------------|---|--|
| N 02 016 0003 (4) | Cu/Ni0,5 Au1,5 | 0,14-0,5mm ² ; AWG 26-20 |
| N 02 016 0003 (2) | Cu/Ni0,5 Au0,5 | |
| N 02 016 0003 (1) | Cu/Ni0,5 Ag2 pas | |
| Typ-Nr. / Type-No. | Oberfläche im Kontaktbereich / Plating in contact area | Anschlussquerschnitt / terminal cross-section |

Lösewerkzeuge / Removal tool for contacts: FG 0300 146 1
Service Crimpzange / Service crimping tool: TA 0100 146
Crimpzange für Einzelkontakte / Crimping tool for single contacts:
- Kontaktaufnahme / Contact locator: TA 0001 146 000 1
- Crimpbacken / Crimping dies: TA 0000 202
- Werkzeug / Tool: TA 0000

Weitere Werkzeuge siehe Katalog Werkzeuge
Further tools see catalogue Tools

- 1) für Crimpmaschinen Kontaktzuführung rechts / links
for crimp machines contact feeding right / left hand side
- 2) für Crimpzangen
for hand crimp tools

| | | |
|------------------------|---|---|
| HN02 016 0003 (X) | Band 2000 St. Rechtseinlauf ¹⁾ | Reel 2000 pcs. infeed right ¹⁾ |
| TN02 016 0003 (X) | Band 2000 St. Linkseinlauf ¹⁾ | Reel 2000 pcs. infeed left ¹⁾ |
| ZN02 016 0003 (X) | Band 200 St. ²⁾ | Reel 200 pcs. ²⁾ |
| VN02 016 0003 (X) | Einzelkontakt 100 St. | Single contact 100 pcs. |
| Bestell-Nr. / Part-No. | Verpackungsform | Packaging |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|---|-------------|-------------------|--|-----|----|---|
| Gewicht (errechnet) / Calc WT : | | | | Zul. Abw./Tolerances : | | Maßstab / Scale : | | 5:1 | A3 |  |
| Prüfmaß / Testdimension | | | | | | CUSTOMER DRAWING | | | | |
| Teileindex Partindexnumber | | | | | | | | | | |
| | | | | 2014 | Datum/ Date | Name | 1 Beutel * 100 Stück female contact | | | |
| | | | | Gez. | 25.05.2016 | MTOLK | | | | |
| | | | | Drawn | | | | | | |
| | | | | Status: Released Inspector: 08.06.2016 MBERT | | | | | | |
| | | | | Amphenol-Tuchel Electronics GmbH | | | M N 02 016 0003 X | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 02 | 201600337 | 25.05.2016 | MTOLK | | | | Blatt/ 1 | | | |
| | | | | | | | 1 | | | |
| Index | Änderung/ Description | Datum/ Date | Name | 2.196.571 | | | Ers. f. / Replacement for : M-N02 016 000X (X) Rev02 | | | |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[HN0201600032](#)