



注 1. 本製品のインシュレータにはボスがある。
2. 定盤にのせた状態でコンタクト及びホルドダウンのコプラナリティは0.1mm以下とする。
3. 図示の位置にロット番号を表示する。
4. 使用可能高さ範囲は、コネクタの組合せによって異なり「JACS-11300」参照願います。
5. 使用可能高さ範囲内で、基板同士を固定する方法を推奨する。
6. 基板端からバンド端までの寸法は2.5mm以下とする。

* 2 0 7 1 0 *	PRODUCTION DIVISION SETTING CODE 生産部門設定コード PRODUCT DAY (2 DIGITS NUMBER) 生産日 (数字 2 桁) MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY) 生産月 (1 月 = 1, 2 月 = 2, ..., 1 0 月 = 0) YEAR (LAST 2 DIGITS) 西暦年号の末尾 2 桁 MANUFACTURER CODE 組立部門識別コード
---------------	--



(REF.) MATED CONDITION

DESIGNATION
命名法

NO. OF CONTACTS (n)	DIMENSIONS (mm)			
	a	b	c	d
30	8.89	21.425	12.89	20.425
40	12.065	24.6	16.065	23.6
60	18.415	30.95	22.415	29.95
80	24.765	37.3	28.765	36.3
90	27.94	40.475	31.94	39.475
100	31.115	43.65	35.115	42.65
120	37.465	50	41.465	49
140	43.815	56.35	47.815	55.35

MA01	R	***	H	A	Y	B
SERIES シリーズ名						MODIFY NUMBER B:WITH BOSS モディファイ番号 B:ボス有
CONNECTOR TYPE R: RIGID TYPE コネクタ タイプ R: リジッド タイプ						CONNECTOR HEIGHT Y: VERTICAL CONNECTION TYPE 製品高さ Y: 垂直接続タイプ
NUMBER OF CONTACTS 芯数						CONTACT AREA GOLD PLATING THICKNESS A: GOLD (0.1 μ m MIN) 接触部金メッキ厚 A: 金メッキ厚0.1 μ m以上
TERMINATION STYLE H: SMT, ANGLE TYPE, WITH HOLD DOWN 結線形態 H: SMT、アングルタイプ、ホルドダウン有						

5	CAP	1	STAINLESS STEEL	—	—
4	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	TIN PLATING OVER NICKEL	—
3	INSULATOR	1	LCP	—	UL94 V-0
2	LOWER CONTACT	n/2	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD (0.1 μ mMin) OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	—
1	UPPER CONTACT	n/2	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD (0.1 μ mMin) OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	—
符号	名 称	個 数	材 料	仕 上	備 考

NO.	DESCRIPTION	UNIT	MATERIAL	FINISH	REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 10/JUL/2020		サイズ (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MA01
JACS-11300 JABL-11300		製図 DR.	-	名称 (TITLE) MA01R***HAYB	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	S. AOKI		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	-		
± × × × × ×	° ± °' ±	承認 APPD.	H. OBIKANE		
	単位 (UNIT) : mm				
				質量 (MASS)	
					図面番号 (DRAWING NO.) SJ123192

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MA01R080HAYBR600](#)