

Classes / class

R : alliage d'aluminium nickelé / nickel-plated aluminium alloy
 W : alliage d'aluminium cadmié vert olive / olive-green cadmium-plated aluminium alloy
 KE : acier inoxydable passivé / passivated stainless steel alloy
 K : prise étanche avec boîtier en acier inoxydable passivé / sealed plug with housing in passivated stainless steel

983-3X-X XX

Marquage / Marking :

_ 983-3X-X XX

EX

Date-Code
Année-Semaine
Year-Week


Référence / Reference

Classes / Class : R , W, KE, K

Taille / Size

Type de terminaison / Type of termination

- C : avec chaîne et petit oeillet / with chain and small eyelet
- D : avec câble et petit oeillet / with cord and small eyelet
- N : sans chaîne ni câble et avec trous pour fil frein / without chain or cord and with holes for locking wire
- J : avec chaîne et lage oeillet - non industrialisé / with chain and large eyelet - not industrialize
- L : avec câble et large oeillet / with cord and large eyelet



| Taille / Size XX | Indice / Index | Filetage / Thread | ØA Max | ØB Max |
|------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 8 | Ø | 9/16-24 UNEF 2B | 19.71 | 15.2 |
| 10 | Ø | 11/16-24 UNEF 2B | 23.01 | 16.2 |
| 12 | Ø | 7/8-20 UNEF 2B | 27.38 | 19.5 |
| 14 | Ø | 15/16-20 UNEF 2B | 28.98 | 22.7 |
| 16 | Ø | 1 1/16-18 UNEF 2B | 32.16 | 25.9 |
| 18 | Ø | 1 3/16-18 UNEF 2B | 34.93 | 27.9 |
| 20 | Ø | 1 5/16-18 UNEF 2B | 38.35 | 30.7 |
| 22 | Ø | 1 7/16-18 UNEF 2B | 41.29 | 34.2 |
| 24 | Ø | 1 9/16-18 UNEF 2B | 44.7 | 37 |
| 28 | Ø | 1 13/16-16 UN 2B | 50.8 | 44.7 |

Nota / Note:

Matière du joint / Gasket material : Elastomère / Elastomer

| | | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------------|--|---------------------------|------------------------|
| Ø | 02-06-09 | CREATION | SERIE 983-984 | DATE 02-06-2009 | VISA Creation Created | VISA Approval Approval |
| α | 22-03-13 | OE230313 | DESIGNATION | BOUCHON POUR BOITIER FIXE PROTECTIVE CAP FOR RECEPTACLE | REF : P/N: 983-3X-X XX | |
| Revision | Date | Observations | ORIGINE : - | | | |



Connecteurs Electriques Deutsch
 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE
 TECHNICAL DATA SHEET**

204-19-B/F00

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF00000000008045](#)