



16mm x 7mm OVAL INTERNAL THREAD HANDLES



PART NO.	L ±1.0	H ±1.0
M6315	63	
M6316	76	
M6317	102	
M6318	108	
M6319	114	25
M6320	116	
M6321	127	
M6322	152	
M6323	163	
M6324	63	
M6325	76	
M6326	102	
M6327	108	
M6328	114	33
M6329	116	
M6330	127	
M6331	152	
M6332	163	
M6333	63	
M6334	76	
M6335	102	
M6336	108	
M6337	114	
M6338	116	38
M6339	127	
M6340	152	
M6341	163	
M6342	178	

PART NO.	L ±1.0	H ±1.0
M6343	76	
M6344	102	
M6345	108	
M6346	114	
M6347	116	44
M6348	127	
M6349	140	
M6350	152	
M6351	163	
M6352	178	

See page 6M for finish codes
For non-standard parts contact Sales Office



THREAD CODE & DEPTH		
THREAD	CODE	A
M4x0.7	4007	8-13
M5x0.8	5008	8-16

MATERIAL	CODE	RoHS
Aluminum	A	YES
Brass	B	YES
Stainless Steel	SS	YES

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

RAF Electronic Hardware:

[m6349-4007-a](#) [m6315-4007-b](#) [m6315-4007-ss](#) [m6315-5008-b](#) [m6315-5008-ss](#) [m6316-4007-b](#) [m6316-4007-ss](#)
[m6316-5008-b](#) [m6316-5008-ss](#) [m6317-4007-b](#) [m6317-4007-ss](#) [m6317-5008-b](#) [m6317-5008-ss](#) [m6318-4007-b](#)
[m6318-4007-ss](#) [m6318-5008-b](#) [m6318-5008-ss](#) [m6319-4007-b](#) [m6319-4007-ss](#) [m6319-5008-b](#) [m6319-5008-ss](#)
[m6320-4007-b](#) [m6320-4007-ss](#) [m6320-5008-b](#) [m6320-5008-ss](#) [m6321-4007-b](#) [m6321-4007-ss](#) [m6321-5008-b](#)
[m6321-5008-ss](#) [m6322-4007-b](#) [m6322-4007-ss](#) [m6322-5008-b](#) [m6322-5008-ss](#) [m6323-4007-b](#) [m6323-4007-ss](#)
[m6323-5008-b](#) [m6323-5008-ss](#) [m6324-4007-b](#) [m6324-4007-ss](#) [m6324-5008-b](#) [m6324-5008-ss](#) [m6325-4007-b](#)
[m6325-4007-ss](#) [m6325-5008-b](#) [m6325-5008-ss](#) [m6326-4007-b](#) [m6326-4007-ss](#) [m6326-5008-b](#) [m6326-5008-ss](#)
[m6327-4007-b](#) [m6327-4007-ss](#) [m6327-5008-b](#) [m6327-5008-ss](#) [m6328-4007-b](#) [m6328-4007-ss](#) [m6328-5008-b](#)
[m6328-5008-ss](#) [m6329-4007-b](#) [m6329-4007-ss](#) [m6329-5008-b](#) [m6329-5008-ss](#) [m6330-4007-b](#) [m6330-4007-ss](#)
[m6330-5008-b](#) [m6330-5008-ss](#) [m6331-4007-b](#) [m6331-4007-ss](#) [m6331-5008-b](#) [m6331-5008-ss](#) [m6332-4007-b](#)
[m6332-4007-ss](#) [m6332-5008-b](#) [m6332-5008-ss](#) [m6333-4007-b](#) [m6333-4007-ss](#) [m6333-5008-b](#) [m6333-5008-ss](#)
[m6334-4007-b](#) [m6334-4007-ss](#) [m6334-5008-b](#) [m6334-5008-ss](#) [m6335-4007-b](#) [m6335-4007-ss](#) [m6335-5008-b](#)
[m6335-5008-ss](#) [m6336-4007-b](#) [m6336-4007-ss](#) [m6336-5008-b](#) [m6336-5008-ss](#) [m6337-4007-b](#) [m6337-4007-ss](#)
[m6337-5008-b](#) [m6337-5008-ss](#) [m6338-4007-b](#) [m6338-4007-ss](#) [m6338-5008-b](#) [m6338-5008-ss](#) [m6339-4007-b](#)
[m6339-4007-ss](#) [m6339-5008-b](#)