


1.0mm Pitch
SERIES

6226

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 両面接点
1.0mmPitch LIF Vertical SMT Dual-sided contact



寸法表 DIMENSION				
型番 P/N	極数 No. of Pos.	A	B	
00 6226 004 00X 800 +	4	3	6.3	
↑ 005	5	4	7.3	
006	6	5	8.3	
007	7	6	9.3	
008	8	7	10.3	
009	9	8	11.3	
010	10	9	12.3	
011	11	10	13.3	
012	12	11	14.3	
013	13	12	15.3	
014	14	13	16.3	
015	15	14	17.3	
016	16	15	18.3	
017	17	16	19.3	
018	18	17	20.3	
019	19	18	21.3	
↓ 00 6226 020 00X 800 +	20	19	22.3	

注文コード ORDERING CODE
00 6226 OXX 00X 800+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

00: トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

- 1: 自然色 Natural color
- 2: 黒 Black color
- 3: 灰 Gray color

スズ銅めっき Sn-Cu Plated


生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


1.0mm Pitch
SERIES

6226

エンボス梱包品
Tape and Reel Package




型番 P/N	極数 NO. OF POS.	A	B
04 6226 004 20X 800+	4	6.7	8.7
04 6226 005 20X 800+	5	7.7	9.7
04 6226 007 20X 800+	7	9.7	11.7
04 6226 008 20X 800+	8	10.7	12.7



型番 P/N	極数 NO. OF POS.	A	B
04 6226 010 30X 800+	10	12.7	14.7
04 6226 015 30X 800+	15	17.7	19.7
04 6226 016 30X 800+	16	18.7	20.7
04 6226 017 30X 800+	17	19.7	21.7
04 6226 018 30X 800+	18	20.7	22.7



型番 P/N	極数 NO. OF POS.	A	B
04 6226 017 40X 800+	17	19.7	21.7
04 6226 018 40X 800+	18	20.7	22.7
04 6226 020 40X 800+	20	22.7	24.7



注文コード ORDERING CODE
04 6226 OXX X0X 800+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

極数 NUMBER OF POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE
2 : エンボス Tape & Reel 24.0 mm
3 : エンボス Tape & Reel 32.0 mm
4 : エンボス Tape & Reel 44.0 mm

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

1 : 自然色 Natural color
2 : 黒 Black color
3 : 灰 Gray color

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。
Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール
PACKING QUANTITY : 1000/Reel

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera AVX:](#)

[046226020401800+](#)