



パネル板厚 1.6 ± 0.2 THK.
 パネルカットアウト寸法(参考)
 RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIM.

NOTES:

- △ FOR POWER CIRCUITS (4 POS.)
- △ FOR SIGNAL CIRCUITS (4 POS.)
- 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE STRIP P/N 170311, 170312, 170484 L.P. P/N 170313, 170314, 170485
- 4. FEMALE HSG P/N IS 172070
- 5. PROD. SPEC 108-5125, APPLICATION SPEC 114-5044

注記:

- △ 電源回路用(4極)
- △ 信号回路用(4極)
- 3. 本ハウジングに使用するコネクタは 連鎖状 型番 170311, 170312, 170484 ブラ状 型番 170313, 170314, 170485
- 4. 本ハウジングに嵌合する雌ハウジングは 172070
- 5. 製品規格番号 108-5125 取付適用規格番号 114-5044

REV.	DATE	CHK.	DIR.	CHANGE	DESCRIPTION
C	8/18/83	Y.I.	K.S.	ADD -3 JB3-6955	
B1	1/18/81	S.M.		REVISED J81-5961	
B	2/20/80	S.M.		REVISED J80-5597	
A1	1/17/79	S.M.		REVISED J9-5095	
A	1/27/79	Y.I.	K.S.	REDRAWN W/ CHANGE J9-5038	

C-172063 (NUMBER) 品番

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)		名称 (NAME)		摘要 (REMARKS)		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
		172063-1		トローコネクター 8極 雄ハウジング		DRAWER CONN. 8 POS. MALE HSG			
		-3		(4mm)		4.3		5.3	
				(3mm)		3.3		4.3	
		番号 (NUMBER)		名称 (NAME)		A		B ±0.3	
		©1979 日本エー・エム・ピー株式会社		©1979 BY AMP (Japan), Ltd.		TRADE MARK		日本エー・エム・ピー株式会社	
		AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		TOKYO, JAPAN			
		材料 (MATERIAL)		複合電線断面積 (WIRE RANGE)		TRADE MARK			
		GLASS FILLED PBT 94V-0 (ガラス入り)		mm ² (AWG)		AMP			
		仕上 (FINISH)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		分類 (CLASS)			
		色: 靑色 BLUE		mm (IN)		型式 (TYPE)			
		DR. K. YUASA 1/8/79		一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)		尺度 (SCALE)		LOC SIZE 番号 (NO.)	
		CHK. J. Yuzita 3/10/79		±0.4 ±0.0		1-1		J B C-172063	
		DE. J. Yuzita 1/12/79		名称 (NAME)		8極 雄ハウジング, トローコネクター		REV. C	
		APP. S. Saitoh 2/4/79		8 POS. MALE HSG, DRAWER CONNECTOR					

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172063-3](#)