





Chicago Miniature Lighting, LLC

Lighting the world since 1910



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: W2,1 x 9,5d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: W2,1 x 9,5d

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lum. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
1511B35UR3	Red	24V AC/DC	7mA / 14mA	330mcd	630nm
1511B35UG3	Green	24V AC/DC	7mA / 14mA	2100mcd	525nm
1511B35UY3	Yellow	24V AC/DC	7mA / 14mA	280mcd	587nm
1511B35B3	Blue	24V AC/DC	7mA / 14mA	650mcd	470nm
1511B35W3	White Clear	24V AC/DC	7mA / 14mA	1400mcd	x = 0,31 / y = 0,32
1511B35W3D	White Diffuse	24V AC/DC	7mA / 14mA	700mcd	x = 0,31 / y = 0,32

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature	-25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance	+10%

Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Schutzdiode in Reihe zum Widerstand und der LED gefertigt. Dies erlaubt auch den Einsatz der Typen an entsprechender Wechselspannung.
The specified versions are built with a protection diode in series with the resistor and the LED. Therefore it is also possible to run them at an equivalent alternating voltage.

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

StarLEDs

T3 ¼ (10mm) WB with half wave rectifier

147 Central Avenue
Hackensack, NJ 07601
Phone: (201) 489-8989
Fax: (201) 489-6911

18703 Dix Toledo Road
Brownstown, MI 48193

Saret Zone Franca, Edificio B
Alajuela Costa Rica

E-mail: sales@chml.com • Web Site: www.chml.com

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Chicago Miniature:

[1511B35W3D](#) [1511B35UG3](#) [1511B35UY3](#) [1511B35B3](#) [1511B35W3](#) [1511B35UR3](#)