



**VERTRAULICH-CONFIDENTIAL**  
 © Alle Rechte bei Firma Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.  
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

**Aufschrift  
Marking**

MARQUARDT (M)

1080 μ T125  
 16(4)/250~25E3  
 16(8)/250~10E3

16A 125V AC 1/2HP  
 16A 250V AC 1/2HP  
 R109

Herstelljahr/-woche nach year and week of production acc. to DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig  
single pole changeover**

- Schalt-Betätigungs-kraft actuating force ≤ 1.0 N
- Rückschaltkraft release force ≥ 0.3 N
- Differenzweg movement differential ≤ 0.3 mm
- Schutzklasse nach DIN 40 050 protection class IP 40

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ Zeichn./DRAWING NO. Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original Maßstab DIN SCALE 1:1		K 1080.0903	
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH Radien RADII		A4		0 10 20 30 mm	
				>0-6 ± 0.1 ± 0.2 >6-15 ± 0.15 ± 0.3 >15-30 ± 0.2 ± 0.5 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8					
				± 10%					
						CAD MEDUSA 14.1		Schnappschalter Snap Action Switch	
						gez./DRAWN BY 25.11.03 bz gepr./CHECKED BY			
						Ersatz für/REPLACEMENT OF V03056110 vom 08.10.03		<b>MARQUARDT</b> Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim	
Ausg. Änderung ISSUE REVISION		gez. gezeichnet DRAWN BY		Ausg. Änderung ISSUE REVISION		gez. gezeichnet DRAWN BY			

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1080.0903](#)