

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufr Karte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Spannmutter (siehe Tabelle)  
Backnut (look table)

Spannzange (siehe Tabelle)  
Cable collet (look table)

Kabelzylinder  
Cablecylinder

Einsatz  
Insert

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey  
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey

Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy  
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50  
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.9 mm  
Anschluß/Termination: 0.38mm<sup>2</sup>  
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A  
Einzelkontakte/Single contacts: 10 A  
4 polig / 4 position: 10 A  
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



M 2:1

K11M07-P04LJGO-..20	rot / red		
K11M07-P04LJGO-..30	weiß / white		
K11M07-P04LJGO-..40	gelb / yellow		
K11M07-P04LJGO-..50	grün / green		
K11M07-P04LJGO-..60	blau / blue		
K11M07-P04LJGO-..70	grau / grey		
K11M07-P04LJGO-..80	schwarz / black		
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2003	Tag	Name	Benennung:	CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb.	28.01.	Braun F.	Kabelteil cpl.	00022276	5:1
Gepr.					
Norm.			Zeichnungs Nr.:	K11M07-P04LJGO-....	Vervielf. Pause
Änd-zust.	Änd.-Mitt	Datum	Name		
			otto dunkel gmbh		

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[K11M07-P04LJG0-3950](#)