

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



A
B
C
D
E
F



Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



M2:1

*) Darstellung nur Beispiel
Figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	KontaktØ /ContactØ:	Ø 1.3 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.50mm ² AWG 20
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Löt/Solder	
Oberflächen/Surfaces: Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated	Prüfspannung/Test Voltage:	1000 V AC
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Strombelastung/Current Load:	14 A
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition		Einzelkontakte/single contacts	

S21LOC-PO3MPHO-7700	min. 7.0	max. 7.7
S21LOC-PO3MPHO-7200	min. 6.0	max. 7.2
S21LOC-PO3MPHO-6200	min. 5.0	max. 6.2
S21LOC-PO3MPHO-5200	min. 4.0	max. 5.2
S21LOC-PO3MPHO-4200	min. 3.0	max. 4.2
S21LOC-PO3MPHO-3200	min. 2.0	max. 3.2
S21LOC-PO3MPHO-2200	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
2009 Tag Name				Benennung:		CAD-Nr.:	Bl.:
Bearb. 12.10. D.Scholz				Stecker		00043988	
Gepr.				Zeichnungs Nr.:		Maßstab:	
Norm.				S21LOC-PO3MPHO-..00		4:1	
And-zust.				Ersatz für:		Vervielf. Pause	
Aend.-Mitt. Datum Name				otto dunkel gmbh		Nr.	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ODU USA:](#)

[S21L0C-P03MPH0-220S](#)