




1	2	3	4	5	6	7	8																		
A	 M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 				A																				
Technische Daten: <table><tr><td>Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104</td><td>30 V</td></tr><tr><td>Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104</td><td>3 A bei 40°C</td></tr><tr><td>Isolationswiderstand: IEC 60512</td><td>≥100 MΩ</td></tr><tr><td>Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1</td><td>3/2</td></tr><tr><td>Schutzart: IEC 60529</td><td>IP 67, im verschraubten Zustand</td></tr><tr><td>Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4 UL 2238</td><td>-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C -30°C ... +50°C</td></tr><tr><td>Steckzyklen: IEC 60512-9a</td><td>≥100</td></tr></table>								Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	30 V	Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C	Isolationswiderstand: IEC 60512	≥100 MΩ	Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand	Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4 UL 2238	-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C -30°C ... +50°C	Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥100	B			
Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	30 V																								
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C																								
Isolationswiderstand: IEC 60512	≥100 MΩ																								
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2																								
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand																								
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4 UL 2238	-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C -30°C ... +50°C																								
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥100																								
Kabeleigenschaften: <table><tr><td>Umgebungstemperatur:</td><td>-25°C ... +80°C</td></tr><tr><td>Kabel:</td><td>TPU, UL 20549 schwarz, 4x0,25mm², Li9Y11Y</td></tr></table>								Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C	Kabel:	TPU, UL 20549 schwarz, 4x0,25mm ² , Li9Y11Y	C													
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +80°C																								
Kabel:	TPU, UL 20549 schwarz, 4x0,25mm ² , Li9Y11Y																								
Werkstoffe: <table><tr><td>Kontakt:</td><td>CuZn, Ni3 Au 0,2 gal.</td></tr><tr><td>Kontaktträger:</td><td>PA, UL 94 V-0</td></tr><tr><td>Dichtung:</td><td>FPM</td></tr><tr><td>Überwurfmutter/-schraube:</td><td>GD-Zn, Ni</td></tr><tr><td>Griffkörper:</td><td>TPU, UL 94 HB, schwarz</td></tr></table>								Kontakt:	CuZn, Ni3 Au 0,2 gal.	Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0	Dichtung:	FPM	Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni	Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, schwarz	D							
Kontakt:	CuZn, Ni3 Au 0,2 gal.																								
Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0																								
Dichtung:	FPM																								
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni																								
Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, schwarz																								
Montagedaten: <table><tr><td>empfohlenes Drehmoment:</td><td>0,4 Nm</td></tr></table>								empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm	E															
empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm																								
								F																	
1	2	3	4	5	6	7	8																		


female



male





	All Dimensions in mm	Tech. Character.		Free size tol.		According to production drawing	
	All rights reserved Department HCS - RO	Created by STOCHECIC Stochei	Inspected by COSTEA Costea	Standardisation MUNTEANV Muntean	Date 2019-03-05	State Final Release	
HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp		Title M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m				Doc-Key / ECM-Nr. 100802879/UGD/000/A 500000148324	
		Type DS	Number 21348081489XXX			Rev. A	Page 1/1

A3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[21348081489010](#) [21348081489075](#) [21348081489100](#) [21348081489005](#) [21348081489015](#) [21348081489020](#)
[21348081489050](#) [21348081489040](#) [21348081489060](#) [21348081489003](#)