










	Kennzeichnungs- feature	MVL Nr. MVL no.
①	MVL-Firmenzeichen / MVL-supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2012=0; 2013=P Week and year of production - Year: 2012=0; 2013=P	9 909 12 90
④	Oberflächenkennzeichnung: Ag=Silber; Sn=Zinn Surface finish code Ag=Silver; Sn=Tin	
5	Steck/ - u. Ziehkraft (1st Steckung) gemessen mit Stift 0.8±0.03 x 2.8±0.1 (Rz≤1µm) insertion/ -unmating force (1st mating) measured with pin 0.8±0.03 x 2.8±0.1 (Rz≤1µm)	<10N
6	Material	
a)	Grundkörper / Contact Body: CuCrTiSi	-
b)	Ueberfeder / Hood X10 Cr Ni 18 8 acc. DIN EN ISO 10151	-
	Querverweise / Cross references	
7	Ausführungsvorschrift fuer Flachstecker 0.8±0.03 x 2.8±0.1 Design order for male contact	9 019 00 09
8	zugehoerige Kammer / Associated cavity - Ø 5.2±0.1	9 001 06 00
9	Der Kontakt ist geeignet fuer wasserdichte Anwendung (EAA). EAA gemass MVL Zeichnung verwenden. (siehe Tabelle) The contact is suitable for waterproof application (SWS). Use SWS according MVL-drawing. (see table)	6 099 40 07
	Zeichenerklaerung / symbol key	
10	Funktionsbestimmende Masz  Functional measurements mark with 	-
11	Sicherheitsrelevantes Masz  Significant characteristic mark with 	-
12	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
13	E = Eckenmasz / E = Width across corners	-
④	Masz nur gueltig fuer Kabelkonfektionaeer Dimension only valid for the Harnessmaker	-
15	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only, not from the wire section	-
16	Abweichungen von der bildlichen Darstellung im Bereich der Ueberfeder zulaessig. Deviations from the pictorial representation in the area of hood allowed	-
17	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten. / Reels transported and stored horizontal! Retaining strip down.	-
18	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
19	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

14-10262	-	DELPHI P/N ADDED
12-00080-2	-	REV. "F" - 06.06.2012: Changed: compl. rework of table features
12-00089-1		Crimp version >1-2.5mm ² : dim. B2 was 5.3; D2 was Ø3.5; H2 was 5.0;
12-00115-1		Part revision was E (2x); Added: 3 new part numbers for SnTop
777/04	-	REV. "E05" - 15.09.2004: slit at the hood removed

ECN-NO. ECN-NUMMER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISION 1.0 DIESER DRUCKUNG IST EIGENTUM VON DELPHI UND/ODER IHRE AFFILIATES. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. INFORMATIONEN ÜBER DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DESSE DRUCKUNG SIND BEFUGNIS DER DELPHI CORPORATION. ALLE DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BEFUGNIS VON ANDEREN, IST EINE VERBODENSPRACHUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION ANGELEGEN.
9 001 03 00	---	9 084 11 10	

TOLERANCES TOLERANZEN		DIN ISO 2768-fh DIN ISO 1101		MATERIAL : MATERIAL : SIEHE TABELLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUREMBERG, GERMANY		CAD SYSTEM p r o j e c t	
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.		---		COLOUR : FARBE : ---		SIEHE TABELLE SEE TABLE		 ISO PROJECTION ISO PROJEKTION		DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETER	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN				TOOL NO. Werkzeug-Nr.		ECO Loc. Code STANDORT CODE		GN		 A2	
CREATED BY ERSTELLT		2003-03-10		S.WEISS		2.8mm High pressure terminal		DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER		REV. INDEX	
MODIFIED BY GEÄNDERT		2014/01/29		Sylvia WEISS		2.8mm Hochdruckkontakt		STATE STATUS		G	
CHECKED BY GEPRÜFT		2011/11/26		Peter NUETZEL		Serial Released		PART NUMBER TEILENUMMER		REV. INDEX	
APPROVED BY GEBILDIGT		2014/11/26		Olaf HOERNLEIN		See Table		 SCALE 1 : 1		 SCALE M :	
FILE NAME DOK.-NAME		60013011C		ESR NO. ---		CAT. NO. ---		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL DOKUMENT IST IM PDS VERWALTET		NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE ÄNDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT	

G																	G			
B	F325410	A	33515097	01	>1.0-2.5	30	1-3µm SnTop	3.6	1.8	3.8	5.5	3.8	4.7	6.8	3.5	6 099 40 34	10779161	Gelb yellow		
	6 001 33 42	F	13548633	01		□□	1-2µm Ag									6 099 40 23	10779159	Rot-Braun Red-brown		
	6 001 30 41	F	10781054	01		□□	1-3µm Sn													
	F225410	A	33515098	01	30	1-3µm SnTop	2.5	1.2	2.7	5.1	3.3	4.8	6.3	3.0	6 099 40 15	10779162	Blau Blue			
6 001 33 32	E	33511957	01	□□	1-2µm Ag															
6 001 30 31	E	10789197	01	□□	1-3µm Sn															
A	F125410	A	33515099	01	>0.2-0.35	30	1-3µm SnTop	2.1	0.8	2.1	4.7	3.2	4.5	6.3	2.5	6 099 40 15	10779162	Blau Blue		
	6 001 33 12	E	33511491	01		□	1-2µm Ag													
	6 001 30 11	E	10789196	01		□	1-3µm Sn													
	MVLTeile Nr. MVL Part no.	Rev.	DelphiTeile Nr. Delphi Part no.	Rev.	Crimp- groesse Crimp size (mm ²)	Teile- code Part code	Ober- flaeche Surface finish	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	A1 ±0.3	A2 ±0.2	MVL Teile Nr.	Delphi Teile Nr.	Farbe Color		
															Einzeladerdichtung Single wire seal					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33515097](#)