








	Notes / <i>Bemerkungen</i>
1	Supplier code / <i>Firmenzeichen</i>
2	Week and Year of production - Year/ <i>Jahr</i> : 2020=X; 2021=Y <i>Woche und Jahr der Herstellung</i>
3	Part code / <i>Teilecode</i>
4	measured without gap / <i>gemessen ohne Luftspalt</i>
	Material
5	Hood / <i>Ueberfeder</i> : X10 CrNi18 8
6	Contact body / <i>Grundkoerper</i> : see table / <i>siehe Tabelle</i>
7	Associated male terminal: 0.8±0.03 x 2.8±0.1 <i>Zugehoeriger Flachstecker</i>
	Symbol key / <i>Zeichenerklaerung</i>
8	☐ Inspection report no. / <i>Masznr.</i>
9	() Dimensions for Help / <i>Hilfsmasze</i>
10	☐ Theoretic Dimensions / <i>Theoretische Masze</i>
11	Rm = radius center point / <i>Rm = Radiusmitte</i>
12	E = width across corners / <i>E = Eckenmasz</i>
	Cross references / <i>Querverweise</i>
13	Cavity / <i>Kammer</i> : Ø 5.2±0.1 :9 001 07 10
14	Crimpspecification / <i>Crimpspezifikation</i> :9 084 11 00
14	Single Wire Seal / <i>Einzeladerdichtung</i> :15453990
15	Reels stored horizontally! Carrier strip down <i>Spulen horizontal lagern! Haltestreifen unten</i>
16	_____ Crossed out part no. only on request <i>Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage</i>
17	Deviations from the pictorial representation are allowed <i>Abweichungen von der bildlichen Darstellung sind zulaessig</i>
18	() Associated Aptic part no./ <i>Zugehoerige Aptic Teilennr.</i>
19	Only the german language shall be binding <i>Massgebend ist nur der deutsche Text</i>

DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG						
15MR15	R	01	--	--		FIRST EDITION FOR NEW STAMP TOOL- TOOL DUPLICATION		ST.MUE	P.NUE	C.SCH
16JL19		01	AA		B6	typing error correction dim. was 3.8		S.Weil	P.Nue	M.Por



DWG TYP CUSTOMER PART DRAWING	
WEIGHT (GR)	D
VOLUME (CM ³)	
ROUTING	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: DIN ISO 2768-FH DIN ISO 1101	
GD&T ACCORDING TO: DIN EN ISO 1101	
REFERENCE pci0797101	
FIRST ANGLE PROJECTION	
	
DO NOT SCALE USE MATH DATA  	

• A P T I V •							
CONNECTION SYSTEMS Nuremberg, Germany COPYRIGHT 2015 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.							
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.							
DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAELT APTIV VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSPRÜFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG							
						DATE	
DR	St.Mueller					01JL15	
APVD1	P.Nuetzel					02JL15	
APVD2	S.Weiss					02JL15	
APVD3							
APVD4							
APVD5							
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001 POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL GEMAESS APTIV 10949001							
MATERIAL see table siehe Tabelle							
DRAWING NAME DCS2-2.8 Female Terminal-waterproof Flachkontakt-wasserdicht CUS25							
DRAWING NUMBER 1 358800 1							
SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P	
A2	5:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AA	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33522784](#)