


納入仕様書 **Specifications**

型名 Type

**FDUE1260**外形寸法 Physical Dimensions

公差 Tolerance :  $\pm 0.3$   
 単位 Unit : mm

インダクタンス表示 Inductance ID

公称インダクタンス値を 3 文字で表す。The nominal inductance value is identified by three digits.

- 1) 3 桁数字の場合、最初の 2 桁の数字は公称インダクタンス値の有効数 2 桁を表し、3 桁目の数字は 単位を  $\mu\text{H}$  とした場合の 有効数 2 桁に続く 零 の数を表す。  
 Three digits ID, First 2 digits indicate the effective inductance value  
 The last digit indicates the number of "0" following first 2 digits. The unit is  $\mu\text{H}$ .
- 2) R と 2 つの数字で表す場合、単位を  $\mu\text{H}$  とし公称インダクタンス値の 小数点の位置を R にて示し、2 つの数字と組み合わせて表す。  
 2 digits and letter "R" ID, The unit is  $\mu\text{H}$ . Letter "R" represent the decimal point.

優先言語 Priority language

優先言語は日本語とする。  
 Let a priority language be Japanese.

## FDUE1260 Type 電氣的個別性能 Electrical specifications

Spec No. J(E)TE243B-0022F

部品番号 Customer's Part No.	品番 Part No.	インダクタンス Inductance		測定 周波数 Test Freq. (kHz)	直流抵抗 DC Resistance ±7% (mΩ)	定格電流 (インダクタンス変化に 基づく場合) Rated Current Based on Inductance Change (A) (Max.)	定格電流 (温度上昇に基づく 場合) Rated Current Based on Temperature rise (A) (Max.)	インダクタンス 表示 Inductance marking
		公称値 Center Value (μH)	許容差 Tolerance (%)					
	FDUE1260-H-R45N=P3	0.45	±30	100	0.58	32	34	R45

(1) インダクタンス  
Inductance : LCRメータ 4284A(アジレント)または同等品により測定。(測定周波数 100kHz、レベル 0.5V)  
: Measured with a LCR meter 4284A(Agilent) or equivalent. (Test Freq. 100kHz、Level 0.5V)

(2) 直流抵抗  
DC Resistance : マイクロΩメータ 34420A(アジレント)または3541(HIOKI)と同等品により測定。  
直流抵抗の測定箇所は側面です。(Picture-1を参照願います。)  
: Measured with a Micro ohm meter 34420A(Agilent) or 3541(HIOKI) or equivalent.  
The measurement point of DCR is side of terminal. (refer to the Picture-1)

(3) 定格電流  
Rated Current : 定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)又は定格電流(温度上昇に基づく場合)の  
何れか小さい方の直流電流値とします。  
: Value defined when DC current flows and Rated Current (Based on Inductance Change)  
or when current flows and Rated Current (Based on Temperature rise) whichever is smaller.


・定格電流  
(インダクタンス変化に基づく場合) : 定格電流(インダクタンス変化に基づく場合)とはインダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値。

・ Rated Current  
(Based on Inductance Change) : The DC saturation allowable current value is specified when the decrease of the  
nominal inductance value at 30%.

・定格電流  
(温度上昇に基づく場合) : 定格電流(温度上昇に基づく場合)とは、試験基板に実装したインダクタに  
直流を流した時の製品温度上昇が 40°C に達する電流値。

・ Rated Current  
(Based on Temperature rise) : Rated Current (Based on Temperature rise) is specified when temperature of the  
inductor on our PCB for test purpose is raised 40°C by DC current.



(4) 絶対最大電圧  
Absolute maximum voltage : 絶対最大電圧は30V DC です。 \*特に指定がない限り、測定は標準状態で行う。  
: Absolute maximum voltage 30V DC. Unless otherwise specified, measurement is the standard atmospheric conditions.



## Reference Only

Spec No.J(E)TE243B-0022F

## FDUE1260 Type 一般仕様 General Specifications (1/3)

項目 Item	規格 Specification	条件 Condition
1 たわみ強度 Bending test	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内  Change from an initial value L : within ± 5%	矢印の方向に曲げ幅 2mmになるまで毎秒約 0.5mmの速さで加圧し 30±5秒間保持する。  Apply pressure gradually in the direction of the arrow at a rate of about 0.5mm/s until bent depth reaches 2mm and hold for 30±5 s.   基板 Board : 40 × 100mm 厚さ thickness 1.0mm
2 固着強度 Adhesion strength	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内  Change from an initial value L : within ± 5%	R0.5の押し治具を使用して、矢印の方向に静荷重を加え60±5秒間保持する。 測定は、荷重を取り去った後に行なう。  A static load using a R0.5 pressing tool shall be applied to the body of the specimen in the direction of the arrow and shall be hold for 60±5 s. Measure after removing pressure.  
3 耐振性 Vibration	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内  Change from an initial value L : within ± 5%	掃引の割合 10~55~10Hz/分、全振幅 1.5mm X・Y・Z 方向に各 2時間(計 6時間)加える。  The specimen shall be subjected to a vibration of 1.5mm amplitude, sweep frequency 10~55Hz(10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of one minute) for 2 h in each of 3(X, Y, Z) axes.
4 耐衝撃性 Mechanical shock	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内  Change from an initial value L : within ± 5%	加速度 Peak acceleration : 981 m/s <sup>2</sup> 作用時間 Duration of pulse : 6 ms 3方向に各 3回(計 9回) : 3 times in each of 3(X, Y, Z) axes.  Three successive shock shall be applied in the perpendicular direction of each surface of the specimen.
5 自由落下試験 Free fall test	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内  Change from an initial value L : within ± 5%	供試品を取り付けた試験基板を、質量 200g の治具に取り付け、高さ 1m から堅い木版上に、互いに垂直な3方向に、各3回(計 9回)自然落下させる。  The specimen must be fixed on test board. It must be equipped with instruments of which weight is 200g. Then it shall be fallen freely from 1m height to rigid wood 3 times in each of three axes.
6 はんだ付け性 Solderability	浸漬した電極面の 90%以上新しいはんだで覆われている事。  New solder shall cover 90% minimum of the surface immersed.	電極に常温にてフラックスを塗布し下記条件にてプリヒート後試料全体をはんだ槽に浸漬する。  Electrode shall be immersed in flux at room temperature and then shall be immersed in solder bath after preheat. ・はんだ付け Soldering 245±5°C , 3±1s
7 はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	初期値に対する Lの変化率 ± 7%以内  Change from an initial value L : within ± 7%	試験方法 Test method リフローはんだ Reflow soldering method ・プリヒート Preheat 150~180°C , 90±30 s ・ピーク温度 Peak temp. 250(+5,-0)°C (230°Cmin , 30±10 s) 試料を板厚0.8mmガラスエポキシ基板に置き、上記条件にてリフロー炉を2回通す。  The specimen shall be subjected to the reflow process under the above condition 2 times. Test board shall be 0.8 mm thick. Base material shall be glass epoxy resin. 測定 Measurement 常温常湿中に1時間放置後測定。  The specimen shall be stored at standard atmospheric conditions for 1 h in prior to the measurement.

## Reference Only

Spec No.J(E)TE243B-0022F

FDUE1260 Type 一般仕様 General Specifications (2/3)		
項目 Item	規格 Specification	条件 Condition
8 耐電圧 Dielectric strength	異常がないこと。 Without damage.	端子・コア間に DC50V を 1分間印加。センス電流は5mA。 50V DC shall be applied for 60 s between the terminal and the core. Cut off current 5mA.
9 耐寒性 Low temperature	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内 Change from an initial value L : within ± 5%	温度 $-40\pm 3^{\circ}\text{C}$ 中に 500±12時間放置後常温常湿中に 1時間放置し、1時間以内に測定。 The specimen shall be stored at a temperature of $-40\pm 3^{\circ}\text{C}$ for 500±12 h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1 h.
10 耐熱性 Dry heat	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内 Change from an initial value L : within ± 5%	温度 $+125\pm 2^{\circ}\text{C}$ 中に 500±12時間放置後常温常湿中に 1時間放置し、1時間以内に測定。 The specimen shall be stored at a temperature of $125\pm 2^{\circ}\text{C}$ for 500±12 h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1 h.
11 耐湿性 Damp heat	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内 Change from an initial value L : within ± 5%	温度 $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、湿度90～95%中に 500±12時間放置後 常温常湿中に1時間放置し、1時間以内に測定。 The specimen shall be stored at a temperature of $60\pm 2^{\circ}\text{C}$ with relative humidity of 90～95% for 500±12 h. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1 h.
12 温度サイクル Temperature cycle	初期値に対する Lの変化率 ± 5%以内 Change from an initial value L : within ± 5%	$-40^{\circ}\text{C}$ (30分)→常温(2分以内)→ $125^{\circ}\text{C}$ (30分)→常温 (2分以内)を1サイクルとし、これを 500サイクル行い、 常温常湿中に1時間放置し、1時間以内に測定。 The specimen shall be subjected to 500 continuous cycles of temperature change of $-40^{\circ}\text{C}$ for 30 min and $125^{\circ}\text{C}$ for 30 min with the transit period of 2min or less. Then it shall be stabilized under standard atmospheric conditions for 1 h before measurement. Measurement shall be made within 1 h.
13 温度特性 Temperature drift	インダクタンス温度係数 560 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下 Inductance temperature coefficient 560 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ or less	温度 $-40\sim +125^{\circ}\text{C}$ の間で測定。 To be measured in the range of $-40^{\circ}\text{C}$ to $125^{\circ}\text{C}$ .
14 使用温度範囲 Operating temperature range	$-40 \sim +125^{\circ}\text{C}$	自己温度上昇を含む。 Including self temperature rise.

**FDUE1260 Type 一般仕様 General Specifications (3/3)****標準状態 Standard atmospheric conditions**


特に指定が無い限り、測定は常温(温度 15~35°C)、常湿(湿度25~85%)にて行う。  
ただし、判定に疑義を生じた場合は温度 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、湿度60~70%、気圧86~106kPaにて行う。

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions in making measurements and test as follows;

Ambient temperature :  $15^\circ\text{C}$  to  $35^\circ\text{C}$  , Relative humidity : 25% to 85%

If more strict measurement is required, measurement shall be made within following limits;

Ambient temperature :  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  , Relative humidity : 60% to 70% , Air pressure : 86kPa to 106kPa

**リフローはんだ条件 Reflow soldering condition**

\* リフロー回数 : 2回まで

Reflow times : 2 times max

\* リフロー炉の熱源には、遠赤外線を推奨致します。  
熱源としてハロゲンランプを使用されますと、輻射熱が高く、耐熱範囲を超える場合があります。推奨できません。

We recommend infrared ray as heat source of reflow bath.  
However halogen lamp shall be used, side heat will be beyond range of resistance heat, so we can't recommend it.

**推奨パターン図 Recommended PCB pattern****ランド寸法設計 Land pattern designing (Reflow Soldering)**


リフローはんだ付け時の標準ランド寸法を下記に示します。

標準ランド寸法は、電気特性、実装性を考慮して設計されています。この寸法以外で設計されますと、これらの性能が十分発揮できないことがあります。場合によっては、位置ずれ等のはんだ付け不良となることがありますので、貴社にてご確認の上ご使用ください。

Recommended land pattern for reflow soldering is as follows:

It has been designed for Electric characteristics and solderability.


Please follow the recommended patterns. Otherwise, their performance which includes electrical performance or solderability may be affected, or result to "position shift" in soldering process.



単位 Unit : mm

## FDUE1260 Type 梱包仕様 Packing Specifications

### 1. テープ寸法図 Tape dimensions



引き出し方向  
Unreeing direction


A	12.9 ±0.1	P1	16.0 ±0.1
B	14.7 ±0.1	P2	2.0 ±0.05
D0	φ 1.5 ±0.1	T1	0.4
E	1.75 ±0.1	T2	6.37 ±0.1
F	11.5 ±0.1	W	24.0 ±0.3
P0	4.0 ±0.1		

- ・装着テープ材質 Carrier tape material  
ポリスチレン Polystyrene
- ・シールテープ材質 Fixing seal tape material  
ポリエチレン および ポリエチレンテレフタレート  
Polyethylene and Polyethylene Terephthalate
- ・シールテープ剥離強度  
The force to peel away the fixing seal tape  
0.2~0.7N

### 2. テーピング方法 Taping method

(トップカバーテープ側からみる。)


(The direction shall be seen from the top cover tape side.)



上面図 (Top view)

引き出し方向  
Unreeing direction

### 3. リール寸法図 Reel dimensions




A	φ 330 ±2
B	25.5 ±0.5
C	29.5 ±1
D	φ 80 ±1
E	φ 13 ±0.2
F	φ 21 ±0.8
G	2 ±0.5

- ・リール材質 Reel material  
ポリスチレン Polystyrene
- ・表示 Marking  
貴社部品番号, 数量, RoHS Comp.  
Customer's part number, Quantity, RoHS Comp.

### 4. 数量 Quantity

500 個/リール  
pieces/reel

### 5. 梱包箱 Packing case



- ・梱包箱材質 Packing case material  
紙 Kraft paper
- ・収納数 Real quantity per packing case  
1リール 1reel/1box
- ・表示 Marking  
貴社部品番号, 数量, RoHS Comp.  
Customer's part number, Quantity, RoHS Comp.

**FDUE1260 Type 注意事項 Precautions****使用上の注意事項(安全対策) Notice**

## 1, 樹脂コーティング Resin coating

製品を樹脂で外装される場合、樹脂のキュアストレスが強いとインダクタンスが変化したり製品の性能に影響を及ぼすことがありますので、樹脂の選択には十分ご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を実施下さい。

The inductance value may change and/or it may affect on the product's performance due to high cure-stress of resin to be used for coating / molding products. So please pay your careful attention when you select resin. In prior to use, please make the reliability evaluation with the product mounted in your application set.

## 2, この商品は、従来形のコイルに比べ、絶縁抵抗が低いため、ご使用にあたり注意が必要です。

This product employs a core with low insulation resistance, Pay strict attention when use it.

a) コイルの下には電極部を除きスルーホールやパターンの設置をお避け下さい。

a) Do not make any through holes and copper pattern under the coil.

except a copper pattern to the electrode.

b) コイルに他の部品が触れない様にご設計をお願いします。

b) Design/mount any components not to contact this product.

## 3, フェールセーフ Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

## 4, 定格上の注意 Caution(Rating)

定格電流を超えてのご使用は避けてください。定格電流を超えて使用しますと、当製品は発熱し、ワイヤー間のショート、断線あるいははんだが溶けて部品が脱落する恐れがあります。

Do not exceed maximum rated current of the product. Thermal stress may be transmitted to the product and short/open circuit of the product or falling off the product may be occurred.

## 5, 温度上昇 Temperature Rise

コイルの温度はご設計環境で大きく変わります。

熱設計には充分ご注意ください。温度保証範囲内のご設計をお願いします。

Temperature rise of power choke coil depends on the installation condition in end products.

It shall be confirmed in the actual end product that temperature rise of power choke coil is in the limit specified temperature class.

## 6, 洗浄について Cleaning

洗浄する場合は支障がないことをご確認の上ご使用ください。

If a washing process is applied, please make sure there is no problem with operating.

## 7, 標準はんだ付け条件 Standard Soldering Conditions

半田方式 リフローでご使用ください。

Please use reflow be soldering method.

## 使用フラックス、はんだ Flux, Solder

フラックス Flux	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロジン系フラックスをご使用下さい。</li> <li>・Use rosin-based flux.</li> <li>・酸性の強いもの[ハロゲン化合物含有量0.2(wt)%(塩素換算値)を超えるもの]は使用しないで下さい。</li> <li>・Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)% (chlorine conversion value).</li> <li>・水溶性フラックスは使用しないで下さい。</li> <li>・Don't use water-soluble flux.</li> </ul>
はんだ Solder	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成の無鉛はんだをご使用下さい。</li> <li>・Use Sn-3.0Ag-0.5Cu solder</li> </ul>



## FDUE1260 Type 注意事項 Precautions

### 実装上の取り扱い注意 Notice

#### 8. 使用上の注意 Notice

本製品は、はんだ付けにて接合されることを意図して設計しておりますので、導電接着剤での接合等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。

This product is designed for solder mounting.

Please consult us in advance for applying other mounting method such as conductive adhesive.

#### 8-1. 部品配置 Product's location


基板設計時、部品配置について次の点にご配慮下さい。

- ① 基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置して下さい。

The following shall be considered when designing and laying out P.C.B.'s.

- ① P.C.B. shall be designed so that products are not subject to the mechanical stress due to warping the board.

[部品方向 Products direction]



ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ:a<b)に部品を配置して下さい。

Products shall be located in the sideways direction to the mechanical stress.



**FDUE1260 Type 注意事項 Precautions****実装上の取り扱い注意 Notice**



## 8-4. 基板の取扱い Handling of a substrate

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。

過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。

After mounting products on a substrate, do not apply any stress to the product caused by bending or twisting to the substrate when cropping the substrate, inserting and removing a connector from the substrate or tightening screw to the substrate.

Excessive mechanical stress may cause cracking in the product.

**Bending****Twisting****その他 Other**

## 磁気飽和 Magnetic Saturation

定格電流を超えた電流が流れた場合、磁気飽和によりインダクタンス値が低下します。

When the excessive current over rated current is applied, the inductance value may change due to magnetism.

**FDUE1260 Type 注意事項 Precautions****使用上の注意事項(安全対策) Notice**

## 9. 保管・運搬 Storage and Handling Requirements

## ① 保管期間

納入後、6ヶ月以内にご使用下さい。

なお、6ヶ月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。

## ② 保管方法

・当製品は、温度-10℃～+40℃、相対湿度15%～85%で、且つ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。

硫黄・塩素ガス・酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、電極が酸化し、はんだ付け性不良が生じたり、製品の巻線部分が腐食する等の原因となります。

・バルクの状態で保管は避けてください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、コアカケや断線を生じることがあります。

・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。

・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管は避けてください。

## ③ 運搬

過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

## (1) Storage period

Use the products within 6 months after delivered.

Solderability should be checked if this period is exceeded.

## (2) Storage conditions

• Products should be stored in the warehouse on the following conditions.

Temperature : -10 ~ 40°C

Humidity : 15 to 85% relative humidity No rapid change on temperature and humidity

Don't keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid, or it may cause oxidization of electrode, resulting in poor solderability.

• Products should not be stored on bulk packaging condition to prevent the chipping of the core and the breaking of winding wire caused by the collision between the products.

• Products should be stored on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on.

• Products should be stored in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so on.

## (3) Handling Condition

Care should be taken when transporting or handling product to avoid excessive vibration or mechanical shock.

**FDUE1260 Type** お願い Note**適用範囲 Scope**

この製品は、民生用電子機器に使用される製品です。  
This product applies to Consumer Electronics only.

**注意 Caution**

## 1. 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器  
⑤医療機器 ⑥防災／防犯機器 ⑦交通用信号機器 ⑧輸送機器(車・列車・船舶等)  
⑨その他上記機器と同等の機器 ⑩サーバー

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

- (1) Aircraft equipment (2) Aerospace equipment (3) Undersea equipment (4) Power plant control equipment  
(5) Medical equipment to the applications listed in the above (6) Disaster prevention / crime prevention equipment  
(7) Traffic signal equipment (8) Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.)  
(9) Applications of similar complexity and /or reliability requirements(10) Data-processing equipment

**お願い**

- (1) ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。  
(2) 当製品を当納入仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。  
(3) お手数ですが、当納入仕様書に貴社受領印を押印の上、1部を弊社へご返却下さい。  
弊社発行日より2ヶ月以内にご返却いただけない場合は、当納入仕様書は受領されたものとさせていただきます。  
(4) 弊社は、仕様書、図面その他の技術資料には、取引に関する契約事項を記載することは適切ではないものと存じております。従って、もし、貴社が作成されたこれら技術資料に、品質保証、PL、工業所有権等にかかる弊社の責任の範囲に関する記載がある場合は、当該記載は無効とさせていただきます。これらの事項につきましては、別途取引基本契約書等においてお申し越しいただきたく願います。

**Note**

- (1) Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.  
(2) You are requested not to use our product deviating from the agreed specifications.  
(3) Please return one duplicate of this product specification to us with your signature to acknowledge your receipt.  
If the duplicate is not returned by two month after issued date, the product specification will be deemed to have been received by you.  
(4) We consider it not appropriate to include any terms and conditions with regard to the business transaction in the product specifications, drawings or other technical documents. Therefore, if your technical documents as above include such terms and conditions such as warranty clause, product liability clause, or intellectual property infringement liability clause, they will be deemed to be invalid.

**FDUE1260 Type** お願い Note**適用範囲 Scope**

この製品は、民生用電子機器に使用される製品です。  
This product applies to Consumer Electronics only.

**注意 Caution**

## 1. 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器  
⑤医療機器 ⑥防災／防犯機器 ⑦交通用信号機器 ⑧輸送機器(車・列車・船舶等)  
⑨その他上記機器と同等の機器 ⑩サーバー

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

- (1) Aircraft equipment (2) Aerospace equipment (3) Undersea equipment (4) Power plant control equipment  
(5) Medical equipment to the applications listed in the above (6) Disaster prevention / crime prevention equipment  
(7) Traffic signal equipment (8) Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.)  
(9) Applications of similar complexity and /or reliability requirements(10) Data-processing equipment

**お願い**

- ① ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。  
② 当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。  
③ 当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取り交わしをお願いします。

**Note**

- (1) Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.  
(2) You are requested not to use our product deviating from the reference specifications.  
(3) The contents of this reference specification are subject to change without advance notice.  
Please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Murata:](#)

[FDUE1260-H-R45N=P3](#)