






Clé/Key



- CD9 732-8337-22

Semaine/Week

Année/Year

Vue A
view A

Plan perçage circuit imprimé/PCB footprint

CARACTERISTIQUES:

Module suivant: EN4165
 Température d' utilisation: -55°C à +175°C
 Matériaux: Thermoplastique et silicone
 Tension de tenue: 1300 V eff. 50Hz
 Contact à picot: Doré
 Avant des contacts normalisé suivant :
 SAE/AS 39029/57 354
 Dimensions: Millimètres [pouces]
 Masse: ~ 7.2 g
 1 Marquage sur la face opposée aux clés

CHARACTERISTICS:

Module according to: EN4165
 Operating temperature range: -55°C à +175°C
 Materials: Thermoplastique et silicone
 Withstanding voltage: 1300 V ,50Hz(RMS)
 PCB pin contact: Gold plated
 Front part contact as per:
 SAE/AS 39029/57-354
 Dimension: Millimeters [inches]
 Weight: ~ 7.2 g
 1 Marking on the opposite keys side

b	07-06-2017	OE070617	SERIE	DMC-M Série II	DATE 02-03-2017	VISA Creation Created	VISA Approval Approval	REF : P/N:	732-8337-22	-	-	
a	02-03-2017	Création										
Revision	Date	Observations	DESIGNATION Module S #22 à picot droit Socket module #22 with straight PCB contact								VERSION	REVISION
ORIGINE : ORIGIN : DE045/17												
 Connecteurs Electriques Deutsch 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE										FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000204762](#)