

Polarisation N (X = N)

DMC-M 12-20 SX
12 Contacts #20
Livré avec contact S
Polarisation N; A; B; C; D

CARACTERISTIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION : -55°C à +175°C

MATERIAUX : Thermoplastique et silicone fluore



TENSION DE TENUE : 1800 V eff. ; 50 Hz

Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES : 1.01 à 2.11 mm

UTILISATION CONTACTS NORMALISES : MIL C 39029/57-357

⚠ Marquages réalisés sur la face opposée aux clés

DMC-M 12-20 SX






Polarisation D (X = D)


Polarisation C (X = C)

Polarisation B (X = B)

Polarisation A (X = A)

ORIGINAL EN ROUGE



α	29-11-99	OE360299	DATE	26 10 93	VISA
Indice	Date	Observations	REF : DMC-M 12-20 SX		
ORIGINE : DE 34040		MODULE S		SERIE DMC-M	
 Groupe Compagnie DEUTSCH		17, rue LAVOISIER 27000 EVREUX		FICHE TECHNIQUE	
				204-19-A/F00	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF00000000015275](#)