





Clé/Key



- CD9 732-8338-99

Semaine/Week

Année/Year

Vue A
view A**CARACTERISTIQUES:**

Module suivant: EN4165

Température d' utilisation: -55°C à +175°C

Matériaux: Thermoplastique et silicone

Tension de tenue: 1500V(#16); 1300V(#22) eff. 50Hz

Contact à picot: Doré

Avant des contacts normalisé suivant :

SAE/AS 39029/58_364(#16)

SAE/AS 39029/58_350(#22)

Dimensions: Millimètres [pouces]

Masse: ~ 7 g

1 Marquage sur la face opposée aux clés

CHARACTERISTICS:

Module according to: EN4165

Operating temperature range: -55°C à +175°C

Materials: Thermoplastique et silicone

Withstanding voltage: 1500V(#16); 1300V(#22); 50Hz (RMS)

PCB pin contact: Gold plated

Front part contact as per:


SAE/AS 39029/58-364(#16)

SAE/AS 39029/58-350(#22)

Dimension: Millimeters [inches]

Weight: ~ 7 g

1 Marking on the opposite keys side



Plan perçage circuit imprimé/PCB footprint

b	07-06-2017	OE070617	SERIE DMC-M Série II	DATE 02-03-2017	VISA Creation Created	VISA Approval Approval
a	02-03-2017	Création	DESIGNATION	REF :	732-8338-99	-
Revision	Date	Observations	Module P hybride #16 et #22 à picot droit	P/N:		-
ORIGINE :	DE045/17	Hybrid pin module #16 and #22 with straight PCB contact				VERSION REVISION
			FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET			204-119-C/01

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000204764](#)