




REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
A20	ECR-22-141752		08JUN2022	PJ	FL
A21	ECR-22-143367		23JUN2022	TL	FL
A22	ECR-23-174540		25MAY2023	SM	FL
A23	ECR-23-193148		06DEC2023	SM	FL

Bemerkungen



NOTES

- 1 KAMMER GEZEIGT FÜR AMP TIMER-KONTAKTE: PN 926965
CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS: PN 926973
PN 926005
PN 926006
PN 927833
PN 927837
 - 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 3 Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d")
versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "d".
AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 6 Kodierrippen bei erster Kammer, Lage "c", und letzter Kammer, Lage "d",
bündig mit Gehäuserücken
KEYING RIBS AT THE FIRST CAVITY, POSITION "c", AND THE LAST CAVITY, POSITION "d".
FLUSH TO THE EDGE OF THE CONNECTOR
 - 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
 - 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls
zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO
BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
 - 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
 - 10 TE PART NUMBER (OPTIONAL)
 - 11 Angeschliffene Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d")
versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
SWAGED KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "d".
AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 12 Material entspricht den Anforderungen der EN 60335 (incl. glow wire test
750° C, ohne Flamme)
MATERIAL CORRESPONDS TO REQUIREMENT EN 60335 (INCL.GLOW WIRE TEST 750° C,
NO FLAME)
 - 13 AREA FOR TYCO ELECTRONICS LOGO ACC. TO SPEC. 202-36
Bereich für TYCO ELECTRONICS Logo nach Spec. 202-36
 - 14 Passender TE Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
 - 15 Generell passende Flachsteckerwanne siehe RAST5 Vorgabe
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE RAST5 PERFORMANCE
 - 16 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-2
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-2

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2						
CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS	MATERIAL	SURFACE	DESCRIPTION
					COLOR	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWG Manke.B 28-NOV-02		STE TE Connectivity									
				CHK Stredak.F 28-NOV-02											
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD Bleicher.M 30-NOV-02		NAME		2-11 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm							
mm		0 P L C ± . 1 P L C ± .0.2 mm 2 P L C ± . 3 P L C ± . 4 P L C ± . ANGLES ± °		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC 108-18049-1		SIZE									
		FINISH		WEIGHT		CASE CODE						DRAWING NO		RESTRICTED TO	
MATERIAL						A						00779		C = 1241964	
SEE SHEET 2/2 Siehe Blatt 2/2						CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1		SHEET 1 OF 2		REV. A23			

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



Darstellung:
Lage der Kodier- und
Polarisierungsrippen und
Rastfedern am Gehäuse

DESCRIPTION:
POSITION OF KEYING RIB AND THE
LOCKING LATCH AT THE HOUSINGS

2407487-5	5	25	20	NATURE/natur	PA66 UL94-V0 & GWEPT 750°C n.f.	
2407487-4	4	20	15	NATURE/natur		
1-2407487-3	3	15	10	NATURE/natur		
2407487-3	3	15	10	NATURE/natur		
2407487-2	2	10	5	NATURE/natur		
2364736-7	7	35	30	BLUE	PA66 UL94-V0 & GWEPT 750°C n.f.	
-	-	-	-	-	 	
1-1241964-1	11	55	50	NATURE/natur		
1-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		
0-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		
-	-	-	-	-		
0-1241964-6	6	30	25	NATURE/natur		
-	-	-	-	-		
1-1241964-5	5	25	20	NATURE/natur		
0-1241964-5	5	25	20	NATURE/natur		
0-1241964-4	4	20	15	NATURE/natur		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
0-1241964-3	3	15	10	NATURE/natur		
-	-	-	-	-		
2-1241964-2	2	10	5	NATURE/natur		
Bestell-Nr./Zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Materi	Gegenstecker	
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	MATED WITH
Stückliste/PARTS LIST						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWN: Manke, B. 28-NOV-02
CHK: Stredak, F. 28-NOV-02
APVD: Bleicher, M. 30-NOV-02

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.2 mm
1 PLC ±0.2 mm
2 PLC ±0.2 mm
3 PLC ±0.2 mm
4 PLC ±0.2 mm
ANGLES ±1°
FINISH

MATERIAL: SEE SHEET 2/2

WEIGHT: -

CUSTOMER DRAWING

NAME: 2-11 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE: A1

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: 1241964

RESTRICTED TO: -

SCALE: 1:1

SHEET: 2 OF 2

REV: A23

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241964-7](#)