


DWG NO. 829155

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR THE INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTQUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS DISCLOSED TO YOU ON CONDITION THAT NO FURTHER DISCLOSURE IS MADE BY YOU TO OTHER THAN THE PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TE INCORPORATED, HARRISBURG, PA.



- 1 QUANTITY OF SINGLE PIN HEADERS - MADE FROM ONE 50 POS. PIN HEADER
ANZAHL EINZELNER STIFTLAISTEN - HERGESTELLT AUS EINER 50 POS. STIFTLAISTE
- 2 CODING BAR AFTER THE FIRST AND BEFORE THE LAST PIN
KODIERSTEG NACH DEM ERSTEN UND VOR DEM LETZTEN STIFT
- 3 AT PIN LOADING AND CUTTING: ALWAYS BEGIN AT CAVITY NO.1
BEIM BESTÜCKEN UND TRENNEN: IMMER BEI KAMMER NR.1 BEGINNEN
- 4 MIN.13N PIN-PRESS-OUT-FORCE IN DIRECTION "X"
STIFTAUSDRÜCKKRAFT IN RICHTUNG "X" MIN.13 N
- 5 OIL-, TIN- AND PLASTIC-RESIDUES AT SURFACE OF PIN AND HOUSING NOT ADMISSIBLE
ÖL-, ZINN- UND PLASTIKRÜCKSTÄNDE AUF STIFT- UND GEHÄUSEOBERFLÄCHE NICHT ZULÄSSIG
- 6 TOLERANCES NOT CUMULATIVE
TOLERANZEN NICHT KUMULATIV
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8 OBSOLETE

1-829 155-6 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

QTY.	PN	QTY.	PN	PART NO.	PIN POSITION	PIN-POSITION	MADE FROM	DIMENSIONS			POS.	PART NO.	REV.
1	1-928 203-6	48	7-927 989-9	6-829 155-6	3	3	6-829 155-6	38.10	40.14	35.56	16	1-829 155-6	B
1	1-928 203-5	45		6-829 155-5	3	3	6-829 155-5	35.56	37.60	33.02	15	1-829 155-5	B
1	1-928 203-4	42		6-829 155-4	3	3	6-829 155-4	33.02	35.06	30.48	14	1-829 155-4	B
1	1-928 203-3	39		6-829 155-3	3	3	6-829 155-3	30.48	32.52	27.94	13	1-829 155-3	B
1	1-928 203-2	48		6-829 155-2	4	4	6-829 155-2	27.94	29.98	25.40	12	1-829 155-2	B
1	1-928 203-1	44		6-829 155-1	4	4	6-829 155-1	25.40	27.44	22.86	11	1-829 155-1	B
1	1-928 203-0	50		6-829 155-0	5	5	6-829 155-0	22.86	24.90	20.32	10	1-829 155-0	B
1	928 203-9	45		5-829 155-9	5	5	5-829 155-9	20.32	22.36	17.78	9	829 155-9	B
1	928 203-8	48		5-829 155-8	6	6	5-829 155-8	17.78	19.82	15.24	8	829 155-8	B
1	928 203-7	49		5-829 155-7	7	7	5-829 155-7	15.24	17.28	12.70	7	829 155-7	B
1	928 203-6	48		5-829 155-6	8	8	5-829 155-6	12.70	14.74	10.16	6	829 155-6	B
1	928 203-5	50		5-829 155-5	10	10	5-829 155-5	10.16	12.20	7.62	5	829 155-5	C
1	928 203-4	48		5-829 155-4	12	12	5-829 155-4	7.62	9.66	5.08	4	829 155-4	C
1	928 203-3	48		5-829 155-3	16	16	5-829 155-3	5.08	7.12	2.54	3	829 155-3	C
1	928 203-2	50		5-829 155-2	25	25	5-829 155-2	2.54	4.58	-	2	829 155-2	C

50 POS. HOUSING	PIN	50 POS. PIN HEADER	CUTTING TABLE		SINGLE PIN HEADER		
COLOUR: NATUR	Au-PLATED		CUTTING AREA TRENNBEREICH	CODING KODIERUNG	HSG-WASTE GEHÄUSE-ABFALL		

REV.	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
C4	ECR-10-025774	04FEB11	KK	HMR
C3	REVISED PER ECO-09-026444	28NOV09	KK	AEG
C2	EG00-3496-01	28-NOV-01	Mahnke	Zitz, A.
C1	EG00-3328-01	09-NOV-01	Zitz	Zitz, A.
C	EG00-2224-00	21SEP00	M.P.	A.Z.
B1	EG00-0376-99	19.02.99	TILLE	KRAEMER
B	SEE ECN 9153	09.02.93	GÖPEL	-
A	REL PER ECN 9081	02.06.92	GÖPEL	-
P	LTR		DWN	APVD

CRITICAL INSPECTION DIMENSIONS kritische Kontrollmaße		DWN	22.12.88	MATERIAL		HEAT TREAT	
DIMENSIONS: mm		CHK	02.01.89				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 120		NAME R. KRÄMER		APVD		TE Connectivity	
ANGLES: - SURFACE TEXTURE: √		NAME 2-16 POS. AMP-QUICK PIN HEADER, 90°, GOLD PLATED 2-16 POL. AMP-QUICK STIFTLAISTE, 90°, VERGOLDET		SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1	
REVISION RECORD		DRAWING NO. 829155		REV. C4		DATE	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[829155-5](#)