


















SANS CPA WITHOUT CPA		AVEC CPA WITH CPA		COULEUR ET COTATION DU DETROMPAGE VALABLE POUR VERSION AVEC ET SANS CPA COLOR AND QUOTATION OF THE KEYING DEVICE VALID FOR VERSION WITH AND WITHOUT CPA	
					
ECHELLE 1:1		ECHELLE 1:1			
REF TE NO.	INDICE DE REVISION PRODUIT PRODUCT REVISION NUMBER	REF TE NO.	INDICE DE REVISION PRODUIT PRODUCT REVISION NUMBER	COULEUR COLOR	TOLERANCE POUR DETROMPAGE: ± 0.05 KEYING TOLERANCE
1801175-1	E	1-1801175-1	F	NOIR BLACK	
1801175-2	E	1-1801175-2	F	BLEU BLUE	
1801175-3	E	1-1801175-3	F	GRIS GREY	
1801175-4	E	1-1801175-4	F	JAUNE YELLOW	
1801175-5	E	1-1801175-5	F	VERT GREEN	
1801175-6	E	1-1801175-6	F	MARRON BROWN	
1801175-7	E	1-1801175-7	F	BLANC WHITE	
1801175-8	E	1-1801175-8	F	ROUGE RED	
1801175-9	E	1-1801175-9	F	ORANGE ORANGE	

NOTES/NOTES:

- 1- 1-1801175-1 REPRESENTE (COD. NOIR) / AS SHOWN (COD. BLACK)
- 2 REPERE ALVEOLES / CAVITY MARKING
- 3 LOGO TE / TE LOGO
- 4 DATE D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY DATE
- 5 CODE DU LIEU D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY LOCATION DATE
- E = EUROPE / EUROPE
- C = CHINE / CHINA
- M = MERCOSUR / MERCOSUR
- J A = AFRIQUE / AFRICA
- 6 NUMERO DE LA MACHINE D'ASSEMBLAGE / NUMBER ASSEMBLY LINE
- 7 REF TE DE L'ASSEMBLAGE (RACINE) / TE ASSEMBLY NO (RACINE)
- 8 REF TE DE L'ASSEMBLAGE (SUFFIXE) / TE ASSEMBLY NO (SUFFIX)
- 9 INDICE DE REVISION PRODUIT / PRODUCT REVISION NUMBER
- 10- PIECES A UTILISER AVEC VOIR TABLEAU "COMPOSANTS ASSOCIES" / MATED WITH : SEE TABLE "ASSOCIATED PARTS"



LOC		DIST		REVISONS			
F	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		H		DRAWING REVISION	07NOV2013	FJ	XR
		J		UPDATED NOTE 5 WITH NEW PLANT CODE	25OCT2018	ASB	GKT



SECTION CABLE ADMISSIBLE PAR CONTACT ACCEPTABLE CABLE SECTIONS PER CONTACT		
La section des câbles utilisés doit être comprise entre 0,35 et 2mm ² avec un diamètre d'isolant compris entre 1,40mm mini et 2,80mm Maxi The cross-section of the cables used must be between 0,35 and 2mm ² (with insulator diameter included between 1,40mm mini and 2,80mm Maxi)		
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE GAUCHE/DROITE FIXED COVER 2 WAYS - LEFT/RIGHT EXIT	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801466-1
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE HAUT/BAS FIXED COVER 2 WAYS - UP/DOWN EXIT	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801466-1
	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801466-2
CAPOT FIXE 2 VOIES - SORTIE AXIALE FIXED COVER 2 WAYS - EXIT IN LINE	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801466-2
	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801155-5
CAPOT ROTATIF 90 DEG. 2 VOIES ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801155-5
	POUR GAINÉ ANNELEE DE 6mm FOR CORRUGATED TUBE OF 6mm	1801356-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 1.4 à 2mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 1.4 to 2mm ²	POUR GAINÉ ANNELEE DE 4,5mm FOR CORRUGATED TUBE OF 4,5mm	1-1801356-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 0.75 à 1mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.75 to 1mm ²		1670328-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 0.35 à 0,5mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.35 to 0,5mm ²		1670326-1
CLIP 1,5 SENSOR 11 DORE Section 0.35 à 0,5mm ² RECEPTACLE 1,5 SENSOR 11 GOLD PLATED Section 0.35 to 0,5mm ²		1564724-1
OBTURATEUR "MINI-ETANCHE" "MINI-ETANCHE" PLUGGING PIN		
PORTE-LANGUETTES 2 VOIES HP 2 WAYS TAB CONNECTOR HP		1801174-X
DESCRIPTION TITLE	TE NO REF TE	
COMPOSANTS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS		

SEULEMENT POUR REF. 1-1801175-X ONLY FOR REF. 1-1801175-X			
ORANGE OPRANGE	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	CPA CPA	6
VERT GREEN	SILICONE LUBRIFIE A 5% ; DURETE 30 SHORE A LUBRICATED SILICON TO 5% ; HARNESS 30 SH. A	JOINT GROMMET GROMMET SEAL	5
NOIR BLACK	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	GRILLE ARRIERE REAR GRID	4
VERT GREEN	SILICONE LUBRIFIE A 4% ; DURETE 50 SHORE A LUBRICATED SILICON TO 4% ; HARNESS 50 SH. A	JOINT INTERFACIAL INTERFACE SEAL	3
VOIR TABLEAU DES REF. SEE TABLE OF PART NO	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	DOUBLE VERROUILLAGE CODAGE (VOIR TABLEAU DES REFS) SECONDARY LOCKING CODING (SEE TABLE OF PART NO)	2
NOIR BLACK	PBT-GF15 (MATIERE: HB) (HB MATERIAL)	BOITIER PORTE-CLIPS RECEPTACLE HOUSING	1
COULEUR COLOR	MATIERE MATERIAL	DESCRIPTION TITLE	REP. ITEM

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1801175-3](#)