






NOTES
Bemerkungen

F1 ¹⁹ BUSBAR/CABLE SCREWING MUST NOT HAVE NEGATIVE INFLUENCE ON THE PIN POSITION.
Sammelschienen- / Kabelschrauben dürfen die Stiftposition nicht negativ beeinflussen.



PROTECTION CAP OPTIONAL
SEE TABLE 2 (SHEET2)
Schutzhülle optional
s. Tabelle 2 (Seite 2)





NOTES
Bemerkungen

- IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING.
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich.
- PACKAGING ACC. TO SPEC.: V - 2141230
Verpackung nach Spec.. V - 2141230
- MOUNTING SCREW Ø5MM WITH MINIMUM SCREW HEAD Ø10MM.
MAXIMUM SCREW HEAD Ø12MM.
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE OF THE SCREW 6±0.5NM.
THREAD ENGAGEMENT ACCORDING TO TE-DRAWING NO.: 114-94032.
Befestigungsschraube Ø5mm mit minimalem Schraubenkopf Ø10mm.
maximalem Anzugsmoment der Schraube 6±0.5Nm.
Einschraubtiefe entsprechend TE-Zeichnung Nr.: 114-94032.
- RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE OF THE SCREW M6=8±1Nm.
A SCREW RETENTION WILL BE RECOMMENDED.
Empfohlenes Anzugsmoment der Schraube M6=8±1Nm.
Eine Schraubensicherung wird empfohlen.
- SUITABLE 2. LOCK FOR IL-CONTACTS: TE-ORDER-NO 2141145
Passende 2te Kontaktsicherung fuer IL-Anschluss: TE-Bestellnummer 2141145
- DIMENSIONING ACCORDING TO TE-INTERFACE DRAWING 114-94034
Bemassung nach Schnittstellenzeichnung 114-94034
- ELECTRICAL TEST ACC. TO LV 123
"ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND ELECTRICAL SAFETY FOR HIGH VOLTAGE COMPONENTS"
Elektrische Pruefung in Anlehnung an LV 123
"Elektrische Eigenschaften und Sicherheit von Hochvoltkomponenten"
- AREA FOR MARKING "OK PARTS"
Bereich fuer Kennzeichnung "Gutteilmarkierung"
- INSPECTION FOR COMPLETNESS
Pruefung auf Vollstaendigkeit
- SUPPLIER MARK
Lieferantenkennzeichnung
- CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.
12	MATING CONNECTOR: 3POS.8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY,SEALED Gegenstecker: 3pol.8mm HV,Steckergehäuse,90Grad,Assy,gedichtet	2141167
13	INTERFACE DRAWING 2POS/3POS HV, 90DEG, CAT.2 Schnittstellenzeichnung 2pol./3pol., 90Grad, Kategorie 2	114-94034
14	INTERFACE DRAWING ADAPTER PLATE 2POS/3POS HV 90DEG/180DEG, CATEGORY 2 Ausführungsvorschrift, Aufnahmeplatte, 2pol./3pol. HV 90Grad/180Grad, Kategorie 2	114-94032
15	PRODUCT-SPEC. Produktspezifikation	108-94268
16	APPLICATION-SPEC. Verarbeitungsspezifikation	114-94153
17	SUITABLE IL-CONTACTS Passende Interlock-Kontakte	5-1418760-3

BUSBAR/CABLE SCREWING MUST NOT HAVE NEGATIVE INFLUENCE ON THE PIN POSITION.
Sammelschienen- / Kabelschrauben dürfen die Stiftposition nicht negativ beeinflussen.

9- - *
DON'T USE FOR NEW DEVELOPMENTS
9- - *
Nicht fuer Neuentwicklungen verwenden.

9- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS: GPS ISO STANDARDS. THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS ISO STANDARDS.		REV. 02MAY2012 W. SAENGER	DATE 02MAY2012	NAME 3POS, PIN DIA 8.0, PIN HSG, ASSY, SLD 3pol.Rundkontakt 8.0,Stiftgeh.,Assy, gedichtet		SIZE A0	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. C=2141230	RESTRICTED TO NEW PART -
REVISIONS ÄNDERUNGEN	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	DATE
1	02MAY2012	W. SAENGER	W. SAENGER	3POS, PIN DIA 8.0, PIN HSG, ASSY, SLD 3pol.Rundkontakt 8.0,Stiftgeh.,Assy, gedichtet	02MAY2012	W. SAENGER	W. SAENGER	3POS, PIN DIA 8.0, PIN HSG, ASSY, SLD 3pol.Rundkontakt 8.0,Stiftgeh.,Assy, gedichtet	02MAY2012

8		7		6		5		4		3		2		1			
DATE: 01.04.2011 COPYRIGHT 2011		REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011		20H		DATE: 01.04.2011 REV. 01.04.2011											
TABLE 2 / Tabelle 2																	
7-2141230-4	1	D	3POS.PIN DIA 8.0.PIN HSG.90.ASSY.SLD OPTIONAL PROTECTION CAP 3pol.Rundkontakt 8.0.Stiftgehaeuse.90.assy.sld optional Schutzkappe	-	9-2208101-1	3POL. PROTECTION CAP 3pol. Schutzkappe	PS	BLACK / schwarz SIM. / aehnlich RAL 9005 (RAL 9011)	12	12	1 OPTIONAL	7	REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011				
				9-2141230-4	-												
7-2141230-3	1	C	3POS.PIN DIA 8.0.PIN HSG.90.ASSY.SLD OPTIONAL PROTECTION CAP 3pol.Rundkontakt 8.0.Stiftgehaeuse.90.assy.sld optional Schutzkappe	-	9-2208101-1	3POL. PROTECTION CAP 3pol. Schutzkappe	PS	BLACK / schwarz SIM. / aehnlich RAL 9005 (RAL 9011)	12	12	1 OPTIONAL	7	REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011				
				9-2141230-3	-												
7-2141230-2	1	B	3POS.PIN DIA 8.0.PIN HSG.90.ASSY.SLD OPTIONAL PROTECTION CAP 3pol.Rundkontakt 8.0.Stiftgehaeuse.90.assy.sld optional Schutzkappe	-	9-2208101-1	3POL. PROTECTION CAP 3pol. Schutzkappe	PS	BLACK / schwarz SIM. / aehnlich RAL 9005 (RAL 9011)	12	12	1 OPTIONAL	7	REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011				
				9-2141230-2	-												
7-2141230-1	1	A	3POS.PIN DIA 8.0.PIN HSG.90.ASSY.SLD OPTIONAL PROTECTION CAP 3pol.Rundkontakt 8.0.Stiftgehaeuse.90.assy.sld optional Schutzkappe	-	9-2208101-1	3POL. PROTECTION CAP 3pol. Schutzkappe	PS	BLACK / schwarz SIM. / aehnlich RAL 9005 (RAL 9011)	12	12	1 OPTIONAL	7	REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011				
				9-2141230-1	-												
TE-ASSY-NO.													REV	COD.		DESCRIPTION	




LOC		DIST		REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011 REV. 01.04.2011		DATE		DWN		APPO	
PROJECT NO.		P		LTA		SEE SHEET 1		-		-	

CODINGS / Kodierungen 1:1									
ACCORDING TO INTERFACE DRAWING: 114-94034					ACCORDING TO INTERFACE DRAWING: 114-94032				
Entsprechend Schnittstellenzeichnung 114-94034					Entsprechend Schnittstellenzeichnung 114-94032				

CODINGS / Kodierungen
1:1

ACCORDING TO INTERFACE DRAWING:
114-94034
Entsprechend Schnittstellenzeichnung
114-94034

ACCORDING TO INTERFACE DRAWING:
114-94032
Entsprechend Schnittstellenzeichnung
114-94032



9- -*
DON'T USE FOR NEW DEVELOPMENTS
9- -*
Nicht fuer Neuentwicklungen verwenden.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-2141230-1](#)