




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU grau
PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ: Ø1.3 mm
Anschluß/Termination: 0.5mm²
Löt/Solder AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 14 A
Einzelkontakte/single contacts: 14 A
2-polig / 2-pos.:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

				Benennung/description: GERAETETEIL CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Version: revision: A		CAD-Nr.: design-ID: 00020266		Maßstab: scale: 3:1
Status/state: Pending		Teile-ID: part-ID:		Format: size: A3		Einheit: dim.: mm
Erstellt/prepared	21.05.2002	fbraun		Oxaion-Nr.: G51M07-P02LPH0-00.0		Bl.: sheet: 1
Geaendert/revised	21.05.2002	fbraun				
Freigabe/released	06.11.2006	fbraun				
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name		Ursprung/origin.:		


G51MC7-P02LPH0-0020	rot / red
G51MC7-P02LPH0-0030	weiß / white
G51MC7-P02LPH0-0040	gelb / yellow
G51MC7-P02LPH0-0050	grün / green
G51MC7-P02LPH0-0060	blau / blue
G51MC7-P02LPH0-0070	grau / grey
G51MC7-P02LPH0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontmutter Colour Frontnut

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



			 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description:	Werkstoff: material:
				GERAETETEIL CPL.	see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015				CAD-Nr.: design-ID:	Maßstab: scale:
Status/state:			Version: revision:	00020266	3:1
Pending			A	Teile-ID: part-ID:	Format: Size:
Erstellt/prepared	21.05.2002	fbraun			A3
Geaendert/revised	21.05.2002	fbraun		Oxaion-Nr.:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	06.11.2006	fbraun		G51M07-P02LPH0-00.0	Bl.:
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name		Ursprung/origin.:	sheet: 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[G51MC7-P02LPH0-0040](#)