




Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



Montagebohrung Panel Cutout

Steckmarkierung
Keying Indication



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: PSU grau
PSU grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung
/Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ/ContactØ: Ø1.3 mm
Anschluß/Termination: 0.5mm²
Löt/Solder AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 14 A
Einzelkontakte/single contacts 14 A
2-polig / 2-pos.:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)


		 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description: GERAETETEIL CPL.	Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015				Maßstab: scale: 3:1
Status/state: Pending		Version: revision: A	CAD-Nr.: design-ID: 00020266	Format: size: A3
Erstellt/prepared	21.05.2002	fbraun	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	21.05.2002	fbraun	Oxaion-Nr.: G51M07-P02LPH0-00.0	BL.:
Freigabe/released	06.11.2006	fbraun		sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric



			 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description:	Werkstoff: material:
				GERAETETEIL CPL.	see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015					Maßstab: scale:
Status/state:		Version: revision:	CAD-Nr.: design-ID:	00020266	3:1
Pending		A	Teile-ID: part-ID:		Format: Size:
Erstellt/prepared	21.05.2002	fbraun			A3
Geaendert/revised	21.05.2002	fbraun	Oxaion-Nr.:		Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	06.11.2006	fbraun		G51M07-P02LPH0-00.0	BL.:
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:		sheet: 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[G51MC7-P02LPH0-0070](#)